

Erdi

Cesoia per lamiera universale, Lunghezza complessiva: 280mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	767700 280
GTIN	4010220028315
Classe articolo	73X

Descrizione

Esecuzione:

Testa della cesoia in **acciaio legato** (HRC 60), piegata a gomito per lasciare libera la mano. Tagliante lungo, ribassato lateralmente per tagli lunghi diritti. Manici in lamiera di acciaio, nichelati.

Capacità di taglio: lamiere in alluminio e rame fino a 1,2 mm, lamiera normale fino a 1,0 mm, lamiere V2A fino a 0,8 mm.

Vantaggi:

La testa piegata della cesoia garantisce la giusta distanza tra mano e materiale da tagliare.

Uso:

Particolarmente adatta per tagli lunghi continui e grandi raggi su lamiere, tessuto metallico, rete di plastica, rivestimenti di pavimentazione, materiale isolante, cuoio, ecc.

Descrizione tecnica

Lunghezza taglienti	64 mm
Lunghezza complessiva	280 mm
Tipo di prodotto	Cesoia