

Erdi**Cesoia Ideal per lamiera con impugnatura bicomponente, con taglio a destra,
Lunghezza complessiva: 260mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	766000 260
GTIN	4010220019283
Classe articolo	73X

Descrizione

Esecuzione:

Testa della cesoia forgiata, taglienti temprati a induzione. Collegamento a vite regolabile, doppia trasmissione a leva e molla di apertura incorporata.

Con microdentatura. Testa della cesoia in **acciaio legato** (HRC 58 – 60), manici in lamiera di acciaio, nichelati. Impugnatura bicomponente con inserto morbido antiscivolo.

Capacità di taglio: Lamiere fino a 1,8 mm, lamiere V2A fino a 1,2 mm.

Uso:

Per tagli diritti continui e di forme.

Descrizione tecnica

Lunghezza taglienti	33 mm
Lunghezza complessiva	260 mm
Tipo di impiego	con taglio a destra
Tipo di prodotto	Cesoia

Accessori

Set di riparazione per cesoie Ideal per lamiera	766020
---	--------