

Erdi**Cesoia universale, taglio continuo, Lunghezza complessiva: 235mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	767710 235
GTIN	4010220028933
Classe articolo	73X

Descrizione

Esecuzione:

Tagliante in acciaio legato inossidabile e bonificato; ribassato lateralmente per tagli continui. Telaio stabile in plastica rinforzata con fibra di vetro con inserto morbido antiscivolo. Collegamento a vite regolabile, molla integrata e blocco chiusura.

Capacità di taglio: lamiera di alluminio e rame fino a 0,7 mm, lamiera normale fino a 0,6 mm.

Vantaggi:

La testa piegata della cesoia garantisce la giusta distanza tra mano e materiale da tagliare.

Uso:

Taglia materiali di spessore e durezza medi. Per tagli continui lunghi e dritti e grandi raggi.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	235 mm
Lunghezza taglienti	50 mm
Tipo di prodotto	Cesoia