



## Pinza a becchi mezzotondi ERGO™, diritta, cromata, Lunghezza complessiva: 160mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	713940 160
GTIN	7314150102167
Classe articolo	730

### Descrizione

#### Esecuzione:

Acciaio al cromo-vanadio, testa e articolazione in esecuzione cromata. Becchi mezzotondi a punta, particolarmente sottili, zigrinati all'interno. Manici in bimateriale robusto con **molla di richiamo disattivabile**. Taglienti temprati a induzione (circa 59 HRC); adatti per filo duro e dolce.

#### Norma:

**DIN ISO 5745**

### Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	160 mm
Lunghezza griffe	49 mm
Impugnatura	Manici in bimateriale robusto ERGO®
Con molla attivabile	sì
Forma delle ganasce	becchi diritti mezzotondi a punta
Norma	DIN ISO 5745
Caratteristica ganasce	Taglienti temprati a induzione (ca. 59 HRC)
Esecuzione ganasce	zigrinatura all'interno
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	cromato

Tipo di prodotto

Pinza multifunzione