

**Pinza a becchi mezzotondi diritti, lucidata, Lunghezza complessiva: 200mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	713200 200
GTIN	4045197166043
Classe articolo	72B

**Descrizione****Esecuzione:**

Becchi particolarmente lunghi, mezzotondi a punta. Taglienti temprati a induzione (circa 61 HRC), adatti per filo duro e dolce. Becchi zigrinati all'interno.

Pinza in esecuzione lucida, manici rivestiti in plastica.

**Norma:**

**DIN ISO 5745**

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva	200 mm
Lunghezza griffe	73 mm
Impugnatura	rivestiti in plastica
Forma delle ganasce	becchi diritti mezzotondi a punta
Norma	DIN ISO 5745
Caratteristica ganasce	Taglienti temprati a induzione (ca. 60 HRC)
Esecuzione ganasce	zigrinatura all'interno
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	lucido

Tipo di prodotto

Pinza multifunzione