

Garant**Pinza a becchi mezzotondi piegati, cromata, con manici rivestiti, Lunghezza complessiva: 160mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	713440 160
GTIN	4045197373588
Classe articolo	71B

Descrizione

Esecuzione:

Becchi particolarmente lunghi, mezzotondi a punta. Taglienti temprati a induzione (circa 61 HRC), adatti per filo duro e dolce. Becchi zigrinati all'interno.

Pinze cromate, manici con rivestimenti ergonomici ottimizzati in multicomponente e superficie antiscivolo in **Haptoprene®**.

Norma:**DIN ISO 5745****Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	160 mm
Lunghezza griffe	50 mm
Forma delle ganasce	becchi mezzotondi a punta, piegati (40° – 45°)
Norma	DIN ISO 5745
Caratteristica ganasce	Taglienti temprati a induzione (ca. 60 HRC)
Esecuzione ganasce	zigrinatura all'interno

Impugnatura	Rivestimenti in multicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene®
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio, forgiato in stampo e temprato in bagno d'olio
Superficie	cromato
Tipo di prodotto	Pinza multifunzione