



## Giraviti dinamometrico senza scala, Coppia max.: 120cNm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	659934 120
GTIN	4013288102911
Classe articolo	63F

### Descrizione

#### Esecuzione:

Impugnatura **Kraftform** per la trasmissione senza sforzo dei momenti torcenti necessari. Con attacco a cambio rapido **Rapidaptor** per bit da 1/4 pollice con codolo C 6,3 ed E 6,3.

La coppia torcente può essere impostata mediante uno strumento di controllo della coppia (n. art. 654300 – 654460) e una bussola esagonale apertura 7 (o 10 per la Dim. 600). **I giraviti sono preimpostati di fabbrica sul valore di coppia solitamente più utilizzato.**

#### Funzione:

Al raggiungimento della coppia impostata, il giravite rilascia un segnale sonoro e tattile. Il momento torcente non è limitato.

#### Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Raccordo ad accoppiamento libero Rapidaptor disponibile tramite il nostro eShop (n. art. 675035 Dim. 6,3F).

### Descrizione tecnica

1 Rotazione (360°) corrisponde a	10 cNm
Coppia massima	120 cNm
Precisione di misura della coppia	±6 %
Coppia impostata	0,3 Nm
Attacchi per bit	F 6,3

Attacchi per bit	D 6,3
Campo di coppia	30 - 120 cNm
Campo di coppia	0,3 - 1,2 Nm
Risoluzione	cNm
Peso	180 g
Metodo di misura	Coppia
Regolabilità del valore di soglia	preimpostata
Feedback	"attivazione"
Lunghezza complessiva L	155 mm
Tipo di collegamento	Attacco per bit 1/4 pollice
Principio di rilascio	Corsa di rilascio breve meccanica
Impostazione del valore di soglia	Senza scala graduata (strumento di controllo necessario)
Norma	DIN EN ISO 6789
Taratura	O6
Direzione di serraggio	Serraggio orario
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Dati protocollabili	no
Metrologia	meccanico
Segnalazione dello sblocco	acusticamente
Segnalazione dello sblocco	tattile
Denominazione originale prodotto	7400 Pre-Set, 105 mm
Tipo di prodotto	giraviti dinamometrici

## Servizi

Taratura e regolazione/impostazione Giravite  
dinamometrico senza scala Coppia massima 0,04-20 Nm

020170 0,04-20

## Accessori

Strumento di controllo elettronico per giraviti  
dinamometrici "TST" Coppia max. 2 Nm

---

654300 2