



Pinza a becchi mezzotondi diritti isolata a norme VDE, Lunghezza complessiva: 160mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	713300 160
GTIN	4003773033806
Classe articolo	73F

Descrizione

Esecuzione:

Becchi particolarmente lunghi, mezzotondi a punta. Taglienti temprati a induzione (circa 61 HRC), adatti per filo duro e dolce. Becchi zigrinati all'interno.

Pinza in esecuzione cromata, manici con rivestimenti in multicomponente.

Isolate a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 per lavorare sotto tensione fino a 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	160 mm
Lunghezza griffe	50 mm
Impugnatura	Rivestimento in multicomponente
Forma delle ganasce	becchi diritti mezzotondi a punta
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norma	DIN ISO 5745
Caratteristica ganasce	Taglienti temprati a induzione (ca. 60 HRC)
Esecuzione ganasce	zigrinatura all'interno

Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	cromato
Tipo di prodotto	Pinza multifunzione