



Giraviti dinamometrico senza scala, Coppia max.: 300cNm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	659934 300
GTIN	4013288102928
Classe articolo	63F

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura **Kraftform** per la trasmissione senza sforzo dei momenti torcenti necessari. Con attacco a cambio rapido **Rapidaptor** per bit da 1/4 pollice con codolo C 6,3 ed E 6,3.

La coppia torcente può essere impostata mediante uno strumento di controllo della coppia (n. art. 654300 – 654460) e una bussola esagonale apertura 7 (o 10 per la Dim. 600). **I giraviti sono preimpostati di fabbrica sul valore di coppia solitamente più utilizzato.**

Funzione:

Al raggiungimento della coppia impostata, il giravite rilascia un segnale sonoro e tattile. Il momento torcente non è limitato.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Raccordo ad accoppiamento libero Rapidaptor disponibile tramite il nostro eShop (n. art. 675035 Dim. 6,3F).

Descrizione tecnica

Coppia impostata	1,2 Nm
1 Rotazione (360°) corrisponde a	20 cNm
Coppia massima	300 cNm
Precisione di misura della coppia	±6 %
Attacchi per bit	D 6,3

Attacchi per bit	F 6,3
Campo di coppia	120 - 300 cNm
Campo di coppia	1,2 - 3 Nm
Feedback	"attivazione"
Norma	DIN EN ISO 6789
Lunghezza complessiva L	155 mm
Tipo di collegamento	Attacco per bit 1/4 pollice
Risoluzione	cNm
Regolabilità del valore di soglia	preimpostata
Impostazione del valore di soglia	Senza scala graduata (strumento di controllo necessario)
Principio di rilascio	Corsa di rilascio breve meccanica
Peso	180 g
Metodo di misura	Coppia
Taratura	O6
Direzione di serraggio	Serraggio orario
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Dati protocollabili	no
Segnalazione dello sblocco	acusticamente
Segnalazione dello sblocco	tattile
Metrologia	meccanico
Denominazione originale prodotto	7400 Pre-Set, 105 mm
Tipo di prodotto	giraviti dinamometrici

Servizi

Taratura e regolazione/impostazione Giravite
dinamometrico senza scala Coppia massima 0,04-20 Nm

020170 0,04-20

Accessori

Strumento di controllo elettronico per giraviti
dinamometrici "TST" Coppia max. 10 Nm

654300 10