



## Giraviti dinamometrico senza scala, Coppia max.: 600cNm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	659934 600
GTIN	4013288102935
Classe articolo	63F

### Descrizione

#### Esecuzione:

Impugnatura **Kraftform** per la trasmissione senza sforzo dei momenti torcenti necessari. Con attacco a cambio rapido **Rapidaptor** per bit da 1/4 pollice con codolo C 6,3 ed E 6,3.

La coppia torcente può essere impostata mediante uno strumento di controllo della coppia (n. art. 654300 – 654460) e una bussola esagonale apertura 7 (o 10 per la Dim. 600). **I giraviti sono preimpostati di fabbrica sul valore di coppia solitamente più utilizzato.** Con impugnatura a pistola per la trasmissione di coppie elevate.

#### Funzione:

Al raggiungimento della coppia impostata, il giravite rilascia un segnale sonoro e tattile. Il momento torcente non è limitato.

#### Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Raccordo ad accoppiamento libero Rapidaptor disponibile tramite il nostro eShop (n. art. 675035 Dim. 6,3F).

### Descrizione tecnica

Coppia impostata	3 Nm
------------------	------

Coppia massima	600 cNm
1 Rotazione (360°) corrisponde a	50 cNm
Precisione di misura della coppia	±6 %
Attacchi per bit	D 6,3
Attacchi per bit	F 6,3
Campo di coppia	300 - 600 cNm
Campo di coppia	3 - 6 Nm
Feedback	"attivazione"
Regolabilità del valore di soglia	preimpostata
Principio di rilascio	Corsa di rilascio breve meccanica
Lunghezza complessiva L	150 mm
Peso	266 g
Norma	DIN EN ISO 6789
Impostazione del valore di soglia	Senza scala graduata (strumento di controllo necessario)
Tipo di collegamento	Attacco per bit 1/4 pollice
Risoluzione	cNm
Metodo di misura	Coppia
Taratura	O6
Direzione di serraggio	Serraggio orario
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Dati protocollabili	no
Metrologia	meccanico
Segnalazione dello sblocco	acusticamente
Segnalazione dello sblocco	tattile
Denominazione originale prodotto	7400 Pre-Set, pistol handle
Tipo di prodotto	giraviti dinamometrici

## Servizi

020170 0,04-20

Taratura e regolazione/impostazione Giravite  
dinamometrico senza scala Coppia massima 0,04-20 Nm

### Accessori

Strumento di controllo elettronico per giraviti  
dinamometrici "TST" Coppia max. 10 Nm

654300 10