

**Garant****Pinza a becchi mezzotondi diritti isolata a norme VDE, Lunghezza complessiva: 160mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	713310 160
GTIN	4045197501462
Classe articolo	71B

**Descrizione****Esecuzione:**

Becchi particolarmente lunghi, mezzotondi a punta. Taglienti temprati a induzione (circa 61 HRC), adatti per filo duro e dolce. Becchi zigrinati all'interno.

Pinze cromate, manici con rivestimenti ergonomici ottimizzati in multicomponente e superficie antiscivolo in **Haptoprene®**.

**Isolate a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** per lavorare sotto tensione fino a 1000 V.

**Norma:**

**DIN ISO 5745**

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva	160 mm
Lunghezza griffe	50 mm
Impugnatura	Rivestimenti in multicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene®
Forma delle ganasce	becchi diritti mezzotondi a punta
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norma	DIN ISO 5745

Caratteristica ganasce	Taglienti temprati a induzione (ca. 60 HRC)
Esecuzione ganasce	zigrinatura all'interno
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	cromato
Tipo di prodotto	Pinza multifunzione