



Pinza a becchi mezzotondi piegati, cromata, con manici rivestiti, Lunghezza complessiva: 200mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	713500 200
GTIN	4003773035039
Classe articolo	73F

Descrizione

Esecuzione:

Becchi particolarmente lunghi, mezzotondi a punta. Taglienti temprati a induzione (circa 61 HRC), adatti per filo duro e dolce. Becchi zigrinati all'interno.

Pinza cromata, con manici in multicomponente. Punte di precisione elastiche resistenti alla torsione.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	200 mm
Lunghezza griffe	73 mm
Forma delle ganasce	becchi mezzotondi a punta, piegati (40° – 45°)
Norma	DIN ISO 5745
Caratteristica ganasce	Taglienti temprati a induzione (ca. 60 HRC)
Esecuzione ganasce	zigrinatura all'interno
Impugnatura	Rivestimento in multicomponente

Materiale	Acciaio al cromo-vanadio, forgiato in stampo e temprato in bagno d'olio
Superficie	cromato
Tipo di prodotto	Pinza multifunzione