

Garant**Pinza a becchi mezzotondi diritti isolata a norme VDE, Lunghezza complessiva: 200mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	713310 200
GTIN	4045197501479
Classe articolo	71B

Descrizione**Esecuzione:**

Becchi particolarmente lunghi, mezzotondi a punta. Taglienti temprati a induzione (circa 61 HRC), adatti per filo duro e dolce. Becchi zigrinati all'interno.

Pinze cromate, manici con rivestimenti ergonomici ottimizzati in multicomponente e superficie antiscivolo in **Haptoprene®**.

Isolate a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 per lavorare sotto tensione fino a 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	200 mm
Lunghezza griffe	73 mm
Impugnatura	Rivestimenti in multicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene®
Forma delle ganasce	becchi diritti mezzotondi a punta
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norma	DIN ISO 5745

Caratteristica ganasce	Taglienti temprati a induzione (ca. 60 HRC)
Esecuzione ganasce	zigrinatura all'interno
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	cromato
Tipo di prodotto	Pinza multifunzione