



Pinza a becchi mezzotondi diritti isolata a norma VDE, Lunghezza complessiva: 200mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 713335 200 |
| GTIN | 4003773016069 |
| Classe articolo | 73F |

Descrizione

Esecuzione:

Becchi particolarmente lunghi, mezzotondi a punta. Taglienti temprati a induzione (circa 61 HRC), adatti per filo duro e dolce. Becchi zigrinati all'interno.

Pinza cromata, manici rivestiti in plastica, **isolata**.

Isolate a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 per lavorare sotto tensione fino a 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.

Descrizione tecnica

| | |
|------------------------|---|
| Lunghezza complessiva | 200 mm |
| Lunghezza griffe | 73 mm |
| Impugnatura | isolati |
| Forma delle ganasce | becchi diritti mezzotondi a punta |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
| Norma | DIN ISO 5745 |
| Caratteristica ganasce | Taglienti temprati a induzione (ca. 60 HRC) |
| Esecuzione ganasce | zigrinatura all'interno |

| | |
|------------------|--------------------------|
| Materiale | Acciaio al cromo-vanadio |
| Superficie | cromato |
| Tipo di prodotto | Pinza multifunzione |