

**Pinza a becchi mezzotondi piegati, lucidata, Lunghezza complessiva: 200mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	713550 200
GTIN	4003773022848
Classe articolo	73F

**Descrizione****Esecuzione:**

Becchi particolarmente lunghi, mezzotondi a punta. Taglienti temprati a induzione (circa 61 HRC), adatti per filo duro e dolce. Becchi zigrinati all'interno.

Pinza bonderizzata nera, testa in esecuzione lucidata. Manici rivestiti in plastica. Punte di precisione elastiche resistenti alla torsione.

**Norma:**

**DIN ISO 5745**

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva	200 mm
Lunghezza griffe	73 mm
Forma delle ganasce	becchi mezzotondi a punta, piegati (40° – 45°)
Norma	DIN ISO 5745
Caratteristica ganasce	Taglienti temprati a induzione (ca. 60 HRC)
Esecuzione ganasce	zigrinatura all'interno
Impugnatura	rivestiti in plastica

Materiale	Acciaio al cromo-vanadio, forgiato in stampo e temprato in bagno d'olio
Superficie	bonderizzati neri
Tipo di prodotto	Pinza multifunzione