

**KANON****Giraviti dinamometrico con scala, Coppia max.: 300cNm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	659949 300
GTIN	4580125347564
Classe articolo	66F

**Descrizione****Esecuzione:**

Regolazione con scala micrometrica. Impugnatura leggermente profilata.

**Funzione:**

Raggiunto il valore di coppia impostato, il giraviti rilascia un "segnale" sonoro e tattile ed è subito pronto all'uso.

**Norma:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Nota:**

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

**Descrizione tecnica**

Display	analogico
Ø	34 mm
Coppia massima	300 cNm
Divisione della scala, 1 tacca =	1 cNm
Precisione di misura della coppia	±6 %
Attacchi per bit	F 6,3
Campo di coppia	40 - 300 cNm
Campo di coppia	0,4 - 3 Nm
Feedback	"attivazione"

Tipo di collegamento	Attacco per bit 1/4 pollice
Regolabilità del valore di soglia	regolabile
Risoluzione	cNm
Lunghezza complessiva L	157 mm
Norma	DIN EN ISO 6789
Principio di rilascio	Corsa di rilascio breve meccanica
Impostazione del valore di soglia	con scala graduata
Metodo di misura	Coppia
Peso	214 g
Taratura	O3
Direzione di serraggio	Serraggio orario e antiorario
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Dati protocollabili	no
Metrologia	meccanico
Segnalazione dello sblocco	acusticamente
Segnalazione dello sblocco	tattile
Tipo di prodotto	giraviti dinamometrici

## Servizi

Rapporto di taratura Giravite dinamometrico su entrambi i lati Coppia massima 0,04-20/2 Nm

020260 0,04-20/2