

## Set di 59 utensili per installatori con borsa per installatori



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	680302
GTIN	2050001016430
Classe articolo	66H

### Descrizione

#### Uso:

Contiene utensili di grande qualità per **tutti i lavori di riparazione e manutenzione periodica di impianti, macchine, strumenti e apparecchi, ecc.**

#### Fornitura:

Metro pieghevole **STABILA**® in legno: 1 pz. n. art. 466005 Dim. 2

Spazzola con filo metallico: 1 pz. n. art. 575000 Dim. 3

Set di lime da officina **DICK**, taglio mezzodolce 2 con impugnatura, in busta avvolgibile: 1 pz. n. art. 517200 Dim. 200 (5 pezzi)

Seghetto universale **PUK**®: 1 pz. n. art. 581220 Dim. 150

**GARANT** Set di chiavi a forchetta doppia 6 – 34 mm con supporto: 1 pz. n. art. 610610 Dim. 12 (6x7 - 30x34 mm) con 1 pz. n. art. 611500 Dim. 12

Set di chiavi maschio piegate esagonali con supporto di plastica: 1 pz. n. art. 626072 Dim. 8 (2 - 10 mm)

Set di giraviti a intaglio **PB Swiss Tools**: 1 pz. n. art. 660910 Dim. 5 (3,5 - 8 mm)

Chiave maschio piegata **PB Swiss Tools** per viti con intaglio: 1 pz. n. art. 664800 Dim. 6,5

Rilevatore di tensione **PB Swiss Tools** fino a 250 V: 1 pz. n. art. 665020 Dim. 3,5

Giraviti **PB Swiss Tools** per viti con impronta Phillips: cad. 1 pz. n. art. 668100 Dim. 1; 2

Pinza universale **KNIPEX**®: 1 pz. n. art. 701500 Dim. 180

Pinza regolabile **KNIPEX**®: 1 pz. n. art. 705500 Dim. 250

Tenaglia a spalla quadra **KNIPEX**®: 1 pz. n. art. 706610 Dim. 210

Pinza regolabile a morsetto (grip): 1 pz. n. art. 708205 Dim. 250

Pinza a becchi mezzotondi **KNIPEX®** con tagliente: 1 pz. n. art. 713150 Dim. 160  
 Pinza per anelli interni, diritta: 1 pz. n. art. 719805 Dim. J2  
 Pinza per anelli esterni, diritta: 1 pz. n. art. 719905 Dim. A2  
 Tronchese a tagliente laterale **KNIPEX®**: 1 pz. n. art. 724900 Dim. 160  
 Scalpello piatto **RENNSTEIG**: 1 pz. n. art. 740500 Dim. 175  
 Set di punteruoli e bulini **RENNSTEIG**: 1 pz. n. art. 745600 Dim. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)  
 Martello con manico in noce americano: 1 pz. n. art. 750110 Dim. 300  
 Martello di gomma: 1 pz. n. art. 754500 Dim. 32  
 Lama per alesare a mano **PB Swiss Tools**: 1 pz. n. art. 831700 Dim. 110  
 Coltello spellafili fisso: 1 pz. n. art. 844300 Dim. 175  
 Oliatori in plastica: 1 pz. n. art. 083532 Dim. 125  
 Rotolo di nastro isolante, nero: 1 pz. n. art. 083654 Dim. BLACK  
 Marcatore indelebile, blu: 1 pz. n. art. 085154 Dim. B  
 Borsa per installatori: 1 pz. n. art. 690200

**Nota:**

**L'assortimento di utensili viene consegnato sfuso.**

## Descrizione tecnica

Tipo di prodotto	Set di utensili
------------------	-----------------

## Accessori

Marcatore permanente Dura-Ink® 15 Colore inchiostro B	085154 B
Pinza a becchi mezzotondi dritti, lucidata Lunghezza complessiva 160 mm	713150 160
Giravite per viti a croce Phillips, con impugnatura "multicraft" Dim. dell'impronta a croce 1	668100 1
Set di giraviti per viti con intaglio, con impugnatura robusta "multicraft" Numero di giraviti 5	660910 5
Chiave maschio piegata per viti con intaglio Larghezza delle punte b 6,5 mm	664800 6,5
Martello da fabbro concolletto salvamanico Peso senza manico 300 g	750110 300
Set di chiavi maschio esagonali piegate nichelate Numero di giraviti 8	626072 8
	668100 2

Giravite per viti a croce Phillips, con impugnatura  
"multicraft" Dim. dell'impronta a croce 2

Pinza per anelli di sicurezza Modello J2	719805 J2
Spazzola manuale Filo in acciaio liscio da 0,35 mm Numero di file 3	575000 3
Pinza regolabile per tubi e dadi, bonderizzata Lunghezza complessiva 250 mm	704900 250
Set di punteruoli in supporto di plastica Numero di utensili 6	745600 6
Borsa in cuoio per installatori con pannello interno	690200
Alesatore a mano con impugnatura di plastica Lunghezza lame 110 mm	831700 110
Pinza per anelli di sicurezza Modello A2	719905 A2
Scalpello piatto Lunghezza complessiva 175 mm	740500 175
Coltello spellafili fisso	844300
Pinza universale, lucidata Lunghezza complessiva 180 mm	701500 180
Tronchese a tagliente laterale lucidato Lunghezza complessiva 160 mm	724900 160
Nastro isolante Colore BLACK	083654 BLACK
Giraviti cercafase, esecuzione speciale Larghezza dei taglienti 3,5 mm	665020 3,5
Set di 5 lime multiuso in busta avvolgibile taglio 2 Lunghezza senza codolo 200 mm	517200 200
Mazza in plastica con tasselli in cellidor Ø Testa della mazza 32 mm	754500 32
Set di chiavi a forchetta doppia Numero chiavi 12	610610 12
Pinza regolabile, ganasce prismatiche Lunghezza complessiva 250 mm	708205 250
Oliatore in plastica con beccuccio Capacità 125 ml	083532 125
Tenaglia a spalla quadra Lunghezza complessiva 210 mm	706610 210
Seghetto universale "PUK" con lama universale (310) Impugnatura fissa	581220
Set di 59 utensili per installatori senza borsa	680305

Metro pieghevole in legno, giallo Lunghezza 2 m

466005 2