

Set di 36 utensili per elettricisti con borsa di cuoio



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	680450
GTIN	2050001016492
Classe articolo	66H

Descrizione

Uso:

Contiene gli utensili di qualità fondamentali per lavori sugli impianti elettrici.

Contenuto:

Metro pieghevole **STABILA**® in legno: 1 pz. n. art. 466005 Dim. 2

Livella a bolla **STABILA**® in metallo leggero: 1 pz. n. art. 467030 Dim. 400

Seghetto universale **PUK**®: 1 pz. n. art. 581220

Giraviti a intaglio **Wera**, isolati a norma VDE: cad. 1 pz. n. art. 663100 Dim. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Rilevatore di tensione fino a 250 V: 1 pz. n. art. 665014 Dim. 2,5

Chiavi per fusibili, completamente isolate fino a 1000 V secondo EN 60900: 1 pz. n. art. 665800 da 2 – 63 A

Cacciavite **Wera** per viti con impronta a croce Phillips, isolato a norme VDE: cad. 1 pz. n. art. 668600 Dim. 1; 2

Pinza universale **KNIPEX**®, isolata a norme VDE: 1 pz. n. art. 701700 Dim. 160

Pinza regolabile **KNIPEX**®, isolata a norme VDE: 1 pz. n. art. 705740 Dim. 250

Pinza a becchi mezzotondi **KNIPEX**®, isolata a norme VDE, con tagliente: 1 pz. n. art. 713300 Dim. 160

Tronchese a tagliente laterale **KNIPEX**®, isolata a norme VDE: 1 pz. n. art. 725300 Dim. 160

Pinza spelafili **KNIPEX**®, isolata a norme VDE: 1 pz. n. art. 728750 Dim. 160

Coltello spelacavi **JOKARI**®: 1 pz. n. art. 728010 Dim. 8 – 28

Scalpello **RENNSTEIG**, piatto: 1 pz. n. art. 742500 Dim. 250

Scalpello da muratore **RENNSTEIG**, a punta: 1 pz. n. art. 742600 Dim. 250

Scalpello per elettricisti **RENNSTEIG**, piatto: 1 pz. n. art. 743000 Dim. 250

Martello **GARANT** con manico in noce americano: 1 pz. n. art. 750110 Dim. 500

Mazza con manico: 1 pz. n. art. 751010 Dim. 1

Set di punte in metallo duro per calcestruzzo **Milwaukee®** in astuccio di plastica: 1 pz. n. art. 786081 Dim. 5 (Ø 4 – 10 mm)

Lama per alesare a mano **PB Swiss Tools:** 1 pz. n. art. 831700 Dim. 110

Passacavi **RUNPOTEC®** in nylon: 1 pz. n. art. 814862 Dim. 10

Coltello spellafili fisso: 1 pz. n. art. 844300

Spatola: 1 pz. n. art. 087650 Dim. 50

Ciotola di gomma per gesso: 1 pz. n. art. 087680 Dim. 125

Pennello a punta tonda: 1 pz. n. art. 087005 Dim. 20

Rotolo di nastro isolante, nero: 1 pz. n. art. 083654 Dim. BLACK

Lampada tascabile a LED: 1 pz. n. art. 081437 Dim. BLACK

Borsa di cuoio **PARAT®:** 1 pz. n. art. 691200

Nota:

L'utensile viene consegnato sfuso.

Descrizione tecnica

n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081557 LR3
Numero di batterie contenute	3
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto	Set di utensili

Accessori

Lampade tascabili a LED con batterie Colore BLACK	081437 BLACK
Borse portautensili per elettricisti	691200
Pinza spellafili, esecuzione cromata isolata a norme VDE Lunghezza complessiva 160 mm	728750 160
Nastro isolante Colore BLACK	083654 BLACK
Ciotola per gesso Ø Massimo 125 mm	087680 125
Alesatore a mano con impugnatura di plastica Lunghezza lame 110 mm	831700 110
Scalpello da muratore a punta Lunghezza complessiva 250 mm	742600 250
	663100 3,5

Giravite per elettricisti per viti con intaglio, con impugnatura Kraftforminteramente isolati Larghezza delle punte b 3,5 mm

Spatola, con impugnatura di legno Larghezza 50 mm	087650 50
Pinza universale, esecuzione cromataisolata a norme VDE Lunghezza complessiva 160 mm	701700 160
Pennello tondo industriale Ø 20 mm	087005 20
Giraviti cercafase, esecuzione speciale Larghezza dei taglienti 2,5 mm	665020 2,5
Pinza a becchi mezzotondi drittiisolata a norme VDE Lunghezza complessiva 160 mm	713300 160
Scalpello da muratorepiatto Lunghezza complessiva 250 mm	742500 250
Tronchese a tagliente laterale, esecuzione cromataisolamento a norme VDE Lunghezza complessiva 160 mm	725300 160
Scalpello per elettricisti Lunghezza complessiva 250 mm	743000 250
Giravite per elettricisti per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura Kraftforminteramente isolati Dim. dell'impronta a croce 2	668600 2
Passacavi in nylon Lunghezza del nastro 10 m	814862 10
Set di punte in metallo duro per calcestruzzo Numero di punte 8	786080 8
Livella a bolla in metallo leggero Lunghezza 400 mm	467030 400
Giravite per elettricisti per viti con intaglio, con impugnatura Kraftforminteramente isolati Larghezza delle punte b 6,5 mm	663100 6,5
Seghetto universale "PUK" con lama universale (310)Impugnatura fissa	581220
Giravite per elettricisti per viti con intaglio, con impugnatura Kraftforminteramente isolati Larghezza delle punte b 4 mm	663100 4
Giravite per elettricisti per viti con intaglio, con impugnatura Kraftforminteramente isolati Larghezza delle punte b 8 mm	663100 8

Pinza regolabile Alligator®manici rivestiti a norma VDE Lunghezza complessiva 250 mm	705740 250
Giravite per elettricisti per viti con intaglio, con impugnatura Kraftforminteramente isolati Larghezza delle punte b 5,5 mm	663100 5,5
Chiavi per fusibili, reversibiliinteramente isolati	665800
Giravite per elettricisti per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura Kraftforminteramente isolati Dim. dell'impronta a croce 1	668600 1
Coltello spelacavi con lama uncinata Per Ø Cavo 8-28 mm	728010 8-28
Martello da fabbro concolletto salvamanico Peso senza manico 500 g	750110 500
Coltello spellafili fisso	844300
Set di 36 utensili per elettricistisenza borsa	680455
Metro pieghevole in legno, giallo Lunghezza 2 m	466005 2