

Set di 36 utensili per elettricisti senza borsa



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	680455
GTIN	2050001017703
Classe articolo	66H

Descrizione

Uso:

Contiene gli utensili di qualità fondamentali per lavori sugli impianti elettrici.

Contenuto:

Metro pieghevole **STABILA**® in legno: 1 pz. n. art. 466005 Dim. 2

Livella a bolla **STABILA**® in metallo leggero: 1 pz. n. art. 467030 Dim. 400

Seghetto universale **PUK**®: 1 pz. n. art. 581220

Giraviti a intaglio **Wera**, isolati a norma VDE: cad. 1 pz. n. art. 663100 Dim. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Rilevatore di tensione fino a 250 V: 1 pz. n. art. 665014 Dim. 2,5

Chiavi per fusibili, completamente isolate fino a 1000 V secondo EN 60900: 1 pz. n. art. 665800 da 2 – 63 A

Cacciavite **Wera** per viti con impronta a croce Phillips, isolato a norme VDE: cad. 1 pz. n. art. 668600 Dim. 1; 2

Pinza universale **KNIPEX**®, isolata a norme VDE: 1 pz. n. art. 701700 Dim. 160

Pinza regolabile **KNIPEX**®, isolata a norme VDE: 1 pz. n. art. 705740 Dim. 250

Pinza a becchi mezzotondi **KNIPEX**®, isolata a norme VDE, con tagliente: 1 pz. n. art. 713300 Dim. 160

Tronchese a tagliente laterale **KNIPEX**®, isolata a norme VDE: 1 pz. n. art. 725300 Dim. 160

Pinza spelafili **KNIPEX**®, isolata a norme VDE: 1 pz. n. art. 728750 Dim. 160

Coltello spelacavi **JOKARI**®: 1 pz. n. art. 728010 Dim. 8 – 28

Scalpello **RENNSTEIG**, piatto: 1 pz. n. art. 742500 Dim. 250

Scalpello da muratore **RENNSTEIG**, a punta: 1 pz. n. art. 742600 Dim. 250

Scalpello per elettricisti **RENNSTEIG**, piatto: 1 pz. n. art. 743000 Dim. 250

Martello **GARANT** con manico in noce americano: 1 pz. n. art. 750110 Dim. 500

Mazza con manico: 1 pz. n. art. 751010 Dim. 1

Set di punte in metallo duro per calcestruzzo **Milwaukee®** in astuccio di plastica: 1 pz. n. art. 786081 Dim. 5 (Ø 4 – 10 mm)

Lama per alesare a mano **PB Swiss Tools:** 1 pz. n. art. 831700 Dim. 110

Passacavi **RUNPOTEC®** in nylon: 1 pz. n. art. 814862 Dim. 10

Coltello spellafili fisso: 1 pz. n. art. 844300

Spatola: 1 pz. n. art. 087650 Dim. 50

Ciotola di gomma per gesso: 1 pz. n. art. 087680 Dim. 125

Pennello a punta tonda: 1 pz. n. art. 087005 Dim. 20

Rotolo di nastro isolante, nero: 1 pz. n. art. 083654 Dim. BLACK

Lampada tascabile a LED: 1 pz. n. art. 081437 Dim. BLACK

Nota:

L'utensile viene consegnato sfuso.

Descrizione tecnica

n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081557 LR3
Numero di batterie contenute	3
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto	Set di utensili

Accessori

Livella a bolla in metallo leggero Lunghezza 400 mm	467030 400
Martello da fabbro concolletto salvamanico Peso senza manico 500 g	750110 500
Pinza spellafili, esecuzione cromataisolata a norme VDE Lunghezza complessiva 160 mm	728750 160
Scalpello da muratore punta Lunghezza complessiva 250 mm	742600 250
Lampade tascabili a LED con batterie Colore BLACK	081437 BLACK
Scalpello per elettricisti Lunghezza complessiva 250 mm	743000 250
Giravite per elettricisti per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura Kraftform interamente isolati Dim. dell'impronta a croce 1	668600 1

Spatola, con impugnatura di legno Larghezza 50 mm	087650 50
Ciotola per gesso Ø Massimo 125 mm	087680 125
Pinza regolabile Alligator®manici rivestiti a norma VDE Lunghezza complessiva 250 mm	705740 250
Pinza universale, esecuzione cromataisolata a norme VDE Lunghezza complessiva 160 mm	701700 160
Nastro isolante Colore BLACK	083654 BLACK
Giravite per elettricisti per viti con intaglio, con impugnatura Kraftforminteramente isolati Larghezza delle punte b 4 mm	663100 4
Tronchese a tagliente laterale, esecuzione cromataisolamento a norme VDE Lunghezza complessiva 160 mm	725300 160
Seghetto universale "PUK" con lama universale (310)Impugnatura fissa	581220
Giravite per elettricisti per viti con intaglio, con impugnatura Kraftforminteramente isolati Larghezza delle punte b 6,5 mm	663100 6,5
Coltello spellafili fisso	844300
Giravite per elettricisti per viti con intaglio, con impugnatura Kraftforminteramente isolati Larghezza delle punte b 8 mm	663100 8
Giravite per elettricisti per viti con intaglio, con impugnatura Kraftforminteramente isolati Larghezza delle punte b 5,5 mm	663100 5,5
Alesatore a mano con impugnatura di plastica Lunghezza lame 110 mm	831700 110
Pennello tondo industriale Ø 20 mm	087005 20
Scalpello da muratorepiatto Lunghezza complessiva 250 mm	742500 250
Pinza a becchi mezzotondi drittiisolata a norme VDE Lunghezza complessiva 160 mm	713300 160
Coltello spelacavi con lama uncinata Per Ø Cavo 8-28 mm	728010 8-28
	668600 2

Giravite per elettricisti per viti con impronta a croce
Phillips, con impugnatura Kraftforminteramente isolati
Dim. dell'impronta a croce 2

Set di punte in metallo duro per calcestruzzo Numero di
punte 8

786080 8

Chiavi per fusibili, reversibiliinteramente isolati

665800

Giraviti cercafase, esecuzione speciale Larghezza dei
taglienti 2,5 mm

665020 2,5

Passacavi in nylon Lunghezza del nastro 10 m

814862 10

Giravite per elettricisti per viti con intaglio, con
impugnatura Kraftforminteramente isolati Larghezza delle
punte b 3,5 mm

663100 3,5

Metro pieghevole in legno, giallo Lunghezza 2 m

466005 2