

Set di 107 utensili per installatori con cassetta portautensili in lamiera di acciaio



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	680350
GTIN	2050001016447
Classe articolo	66H

Descrizione

Uso:

Contiene utensili di grande qualità per **tutti i lavori di riparazione e manutenzione periodica di impianti, macchine, strumenti e apparecchi, ecc.**

Fornitura:

compassi dritti: 1 pz. n. art. 457600 Dim. 200

Punta a tracciare doppia: 1 pz. n. art. 458400

Metro pieghevole **STABILA**® in legno: 1 pz. n. art. 466005 Dim. 2

Set di lime da officina **DICK**, taglio mezzodolce 2 con impugnatura, in busta avvolgibile: 1 pz. n. art. 517200 Dim. 200 (5 pezzi)

lime diritte in custodia di plastica: 1 pz. n. art. 518930 (6 pezzi)

Spazzola manuale con filo metallico, a 3 ranghi: 1 pz. n. art. 575000 Dim. 3

Seghetto in metallo con lama: 1 pz. n. art. 580700 Dim. 300

Minisega ad arco **GARANT**: 1 pz. n. art. 581195

GARANT Chiavi a forchetta doppia 6 – 34 mm con supporto: 1 pz. n. art. 610610 Dim. 12 (6×7 – 30×34 mm) con 1 pz. n. art. 611500 Dim. 12

Chiavi poligonali doppie **GARANT** 6 – 22 mm: 1 pz. n. art. 615610 Dim. 8 (6×7 – 19×22 mm)

Set di chiavi maschio piegate esagonali in supporto di plastica: 1 pz. n. art. 626072 Dim. 9 (1,5 - 10 mm)

Chiave maschio piegata per viti Torx®: 1 pz. n. art. 624857 Dim. 8 (TX6 – TX25)

Set di chiavi a bussola da 1/2 pollice: 1 pz. n. art. 637718 Dim. 6 (16 pezzi)

Set di giraviti a intaglio **GARANT**: 1 pz. n. art. 660036 Dim. 5 (3,5 - 8 mm)

Giravite a intaglio **PB Swiss Tools**, corto: 1 pz. n. art. 664100 Dim. 6,5
 Chiave maschio piegata **PB Swiss Tools** per viti con intaglio: 1 pz. n. art. 664800 Dim. 6,5
 Rilevatore di tensione **PB Swiss Tools** fino a 250 V: 1 pz. n. art. 665020 Dim. 3,5
 Giravite per viti con impronta a croce Phillips **GARANT**: cad. 1 pz. n. art. 667702 Dim. 1; 2
 Pinza universale: 1 pz. n. art. 703000 Dim. 180
 Pinza regolabile: 1 pz. n. art. 706151 Dim. 250
 Tenaglia a spalla quadra **KNIPEX®**: 1 pz. n. art. 706610 Dim. 210
 Pinza regolabile a morsetto (grip): 1 pz. n. art. 708205 Dim. 250
 Pinza a becchi mezzotondi con tagliente: 1 pz. n. art. 713200 Dim. 160
 Pinza per anelli interni, diritta: 1 pz. n. art. 719805 Dim. J2
 Pinza per anelli esterni, diritta: 1 pz. n. art. 719905 Dim. A2
 Tronchese a tagliente laterale: 1 pz. n. art. 725250 Dim. 160
 Scalpello piatto **RENNSTEIG**: 1 pz. n. art. 740500 Dim. 175
 Scalpello a croce **RENNSTEIG**: 1 pz. n. art. 740600 Dim. 150
 Set di punteruoli e bulini **RENNSTEIG**: 1 pz. n. art. 745600 Dim. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
 Martelli da fabbro con manico tricomponente: cad. 1 pz. n. art. 750450 Dim. 300; 500
 Martello di gomma: 1 pz. n. art. 754500 Dim. 32
 Cesoia Ideal per lamiera con trasmissione a leva: 1 pz. n. art. 766042 Dim. 260
 Forbice per elettricisti: 1 pz. n. art. 769005 Dim. 130
 Lama per alesare a mano **PB Swiss Tools**: 1 pz. n. art. 831700 Dim. 110
 Coltello spellafili fisso: 1 pz. n. art. 844300 Dim. 175
 Oliatori in plastica: 1 pz. n. art. 083532 Dim. 125
 Lampada tascabile a LED: 1 pz. n. art. 081437 Dim. BLACK
 Rotolo di nastro isolante, nero: 1 pz. n. art. 083654 Dim. BLACK
 Marcatore indelebile, blu: 1 pz. n. art. 085154 Dim. B
 Cassetta portautensili in lamiera di acciaio: 1 pz. n. art. 693455 Dim. 5/530

Nota:

L'assortimento di utensili viene consegnato sfuso.

Descrizione tecnica

n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081557 LR3
Numero di batterie contenute	3
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto	Set di utensili

Accessori

517200 200

Set di 5 lime multiuso in busta avvolgibile taglio 2
Lunghezza senza codolo 200 mm

Giraviti cercafase, esecuzione speciale Larghezza dei
taglianti 3,5 mm

665020 3,5

Nastro isolante Colore BLACK

083654 BLACK

Compassi dritti Lunghezza L 200 mm

457600 200

Set di giraviti per viti con intaglio, con impugnatura
bicomponente in Haptoprene® Numero di giraviti 5

660031 5

Set di 6 lime diritte in custodia in plastica

518930

Set di chiavi a forchetta doppia Numero chiavi 12

610610 12

Cesoia Ideal per lamiera con impugnatura bicomponente
Lunghezza complessiva 260 mm

766042 260

Pinza per anelli di sicurezza Modello A2

719905 A2

Punta a tracciare curva

458400

Marcatore permanente Dura-Ink® 15 Colore inchiostro B

085154 B

Minisega ad arco Impugnatura ergonomica

581195

Scalpello piatto Lunghezza complessiva 175 mm

740500 175

Seghetto in metallo 317 con lama bimetallica, 24 denti

580700

Coltello spellafili fisso

844300

Scalpello a unghietta Lunghezza complessiva 150 mm

740600 150

Martello da fabbro con manico tricomponente Peso senza
manico 500 g

750450 500

Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con
impugnatura bicomponente in Haptoprene Dim.
dell'impronta a croce 1

667690 1

Set di chiavi maschio piegate per viti Torx® esecuzione
fosfatata Numero di giraviti 11

624870 11

Martello da fabbro con manico tricomponente Peso senza
manico 300 g

750450 300

Set di chiavi maschio esagonali piegate nichelate Numero
di giraviti 9

626072 9

Spazzola manuale Filo in acciaio liscio da 0,35 mm Numero
di file 3

575000 3

Cassetta in lamiera di acciaio "Extra" Modello 5/530	693455 5/530
Oliatore in plastica con beccuccio Capacità 125 ml	083532 125
Pinza per anelli di sicurezza Modello J2	719805 J2
Chiave maschio piegata per viti con intaglio Larghezza delle punte b 6,5 mm	664800 6,5
Forbice per elettricisti nichelata con spellafile Lunghezza complessiva 130 mm	769005 130
Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/2 pollice 16 pezzi Modello 6	637718 6
Giravite per viti con intaglio, corto Larghezza delle punte b 6,5 mm	664100 6,5
Pinza universale al vanadio, lucidata Lunghezza complessiva 180 mm	703000 180
Lampade tascabili a LED con batterie Colore BLACK	081437 BLACK
Tenaglia a spalla quadra Lunghezza complessiva 210 mm	706610 210
Mazza in plastica con tasselli in cellidor Ø Testa della mazza 32 mm	754500 32
Pinza regolabile, ganasce prismatiche Lunghezza complessiva 250 mm	708205 250
Pinza a becchi mezzotondi dritti, lucidata Lunghezza complessiva 160 mm	713200 160
Set di punteruoli in supporto di plastica Numero di utensili 6	745600 6
Tronchesea tagliente laterale lucidato Lunghezza complessiva 160 mm	725250 160
Alesatore a mano con impugnatura di plastica Lunghezza lame 110 mm	831700 110
Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura bicomponente in Haptoprene Dim. dell'impronta a croce 2	667690 2
Pinza regolabile con rivestimento in plastica Lunghezza complessiva 250 mm	706151 250
Set di 107 utensili per installatore senza borsa	680355
Metro pieghevole in legno, giallo Lunghezza 2 m	466005 2

