

## Set di 94 utensili per autofficina con borsa per installatori



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	680252
GTIN	2050001016478
Classe articolo	66H

### Descrizione

#### Uso:

Gli utensili di qualità fondamentali per l'autofficina, selezionati in base all'esperienza pratica.

#### Fornitura:

calibri a corsoio **GARANT**: 1 pz. n. art. 410100 Dim. 150

Flessometro **GARANT**: 1 pz. n. art. 462210 Dim. 2

Lima a triangolo piatto **DICK**, taglio mezzodolce 2, con manico: 1 pz. n. art. 511200 Dim. 200

Lima mezzotonda **DICK**, taglio mezzodolce 2, con manico: 1 pz. n. art. 513200 Dim. 200

Lima rotonda **DICK**, taglio mezzodolce 2, con manico: 1 pz. n. art. 514200 Dim. 200

Lime diritte in custodia di plastica: 1 pz. n. art. 518930 (6 pezzi)

Spazzola per lime e raspe: 1 pz. n. art. 576000 Dim. 115x40

Seghetto universale **PUK**®: 1 pz. n. art. 581220 Dim. 150

Chiavi fisse doppie 6 – 22 mm con supporto: 1 pz. n. art. 610960 Dim. 8 (6x7 - 19x22 mm) con 1 pz. n. art. 611500 Dim. 8

Set di chiavi maschio piegate per viti Torx®: 1 pz. n. art. 624857 Dim. 8 (TX6 – TX25)

Set di chiavi maschio piegate esagonali con supporto di plastica: 1 pz. n. art. 626072 Dim. 9 (1,5 - 10 mm)

Set di chiavi a bussola da 1/4 pollice: 1 pz. n. art. 630368 (29 pezzi)

Giraviti a intaglio: 1 pz. n. art. 660711 Dim. 5 (3,5 - 8 mm)

Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips: cad. 1 pz. n. art. 668401 Dim. 1; 2

Pinza universale **KNIPEX**®: 1 pz. n. art. 701500 Dim. 160

Pinza regolabile: 1 pz. n. art. 706151 Dim. 250

Pinza a becchi mezzotondi **KNIPEX**® con tagliente: 1 pz. n. art. 713150 Dim. 160

Pinzetta a punte sottilissime: 1 pz. n. art. 727520 Dim. N

Tronchese a tagliente laterale **KNIPEX**®: 1 pz. n. art. 724900 Dim. 160

Scalpello piatto **PB Swiss Tools**: 1 pz. n. art. 741000 Dim. 150  
 Set di cacciaspine **RENNSTEIG** con bussola di guida: 1 pz. n. art. 747200 Dim. 6 (2 - 8 mm)  
 Bulino **PB Swiss Tools**: 1 pz. n. art. 749200 Dim. 90  
 Martello **GARANT** con manico in noce americano: cad. 1 pz. n. art. 750110 Dim. 100; 300  
 Cesoia Ideal per lamiera con trasmissione a leva: 1 pz. n. art. 766042 Dim. 260  
 Punzone **PB Swiss Tools**: 1 pz. n. art. 831600 Dim. 80  
 Raschietto per meccanica di precisione **NOGA**: 1 pz. n. art. 836400 Dim. 120  
 Oliatori in plastica: 1 pz. n. art. 083529 Dim. 80  
 Cesoia universale: 1 pz. n. art. 763100 Dim. 140

**Nota:**

**L'assortimento di utensili viene consegnato sfuso.**

## Descrizione tecnica

Tipo di prodotto

Set di utensili

## Accessori

Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura robusta Dim. dell'impronta a croce 1	668401 1
Scalpello per meccanica, qualità speciale Lunghezza complessiva 150 mm	741000 150
Lima mezzotonda Lunghezza senza codolo 200 mm	513200 200
Set di 6 lime diritte in custodia in plastica	518930
Oliatore in plastica piccolo Capacità 80 ml	083529 80
Cesoia universale diritte Lunghezza complessiva 140 mm	763100 140
Cesoia Ideal per lamiera con impugnatura bicomponente Lunghezza complessiva 260 mm	766042 260
Pinzetta a punta, 125 mm forma AA Materiale N	727520 N
Punzone con impugnatura di plastica Lunghezza lame 80 mm	831600 80
Raschietto di precisione con lama intercambiabile acciaio per utensili	836400
Set di chiavi maschio piegate per viti Torx® esecuzione fosfatata Numero di giraviti 11	624870 11

Flessometro finestrella lettura diretta Lunghezza del nastro 2 m	462210 2
Seghetto universale "PUK" con lama universale (310) Impugnatura fissa	581220
Set di chiavi maschio esagonali piegate nichelate Numero di giraviti 9	626072 9
Pinza a becchi mezzotondi dritti, lucidata Lunghezza complessiva 160 mm	713150 160
Lima a triangolo piatto Lunghezza senza codolo 200 mm	511200 200
Bulino per meccanica Lunghezza complessiva 90 mm	749200 90
Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura robusta Dim. dell'impronta a croce 2	668401 2
Set di cacciaspine in supporto in plastica, qualità normale Numero di cacciaspine 6	747200 6
Martello da fabbro concolletto salvamanico Peso senza manico 100 g	750110 100
Lima rotonda Lunghezza senza codolo 200 mm	514200 200
Calibri a corsoio Intervallo di misurazione 150 mm	410100 150
Set di giraviti per viti con intaglio, con impugnatura robusta Numero di giraviti 5	660711 5
Borsa per installatori apribile su ambo i lati, con pannello interno	691450
Tronchese a tagliente laterale lucidato Lunghezza complessiva 160 mm	724900 160
Pinza universale, lucidata Lunghezza complessiva 160 mm	701500 160
Pinza regolabile con rivestimento in plastica Lunghezza complessiva 250 mm	706151 250
Martello da fabbro concolletto salvamanico Peso senza manico 300 g	750110 300
Set di chiavi a forchetta doppia Numero chiavi 8	610960 8
Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3 x larghezza L1 115 x 40 mm	576000 115 x 40
Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollice 29 pezzi Modello 6	630368 6

Set di 94 utensili per autofficina senza borsa

680255