

Set di 107 utensili per installatori con valigetta portautensili in X-ABS



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 680352 |
| GTIN | 2050001016454 |
| Classe articolo | 66H |

Descrizione

Uso:

Contiene utensili di grande qualità per **tutti i lavori di riparazione e manutenzione periodica di impianti, macchine, strumenti e apparecchi, ecc.**

Fornitura:

compassi dritti: 1 pz. n. art. 457600 Dim. 200

Punta a tracciare doppia: 1 pz. n. art. 458400

Metro pieghevole **STABILA**® in legno: 1 pz. n. art. 466005 Dim. 2

Set di lime da officina **DICK**, taglio mezzodolce 2 con impugnatura, in busta avvolgibile: 1 pz. n. art. 517200 Dim. 200 (5 pezzi)

lime diritte in custodia di plastica: 1 pz. n. art. 518930 (6 pezzi)

Spazzola manuale con filo metallico, a 3 ranghi: 1 pz. n. art. 575000 Dim. 3

Seghetto in metallo con lama: 1 pz. n. art. 580700 Dim. 300

Minisega ad arco **GARANT**: 1 pz. n. art. 581195

GARANT Chiavi a forchetta doppia 6 – 34 mm con supporto: 1 pz. n. art. 610610 Dim. 12 (6x7 – 30x34 mm) con 1 pz. n. art. 611500 Dim. 12

Chiavi poligonali doppie **GARANT** 6 – 22 mm: 1 pz. n. art. 615610 Dim. 8 (6x7 – 19x22 mm)

Set di chiavi maschio piegate esagonali in supporto di plastica: 1 pz. n. art. 626072 Dim. 9 (1,5 - 10 mm)

Chiave maschio piegata per viti Torx®: 1 pz. n. art. 624857 Dim. 8 (TX6 – TX25)

Set di chiavi a bussola da 1/2 pollice: 1 pz. n. art. 637718 Dim. 6 (16 pezzi)

Set di giraviti per viti con intaglio **GARANT**: 1 pz. n. art. 660036 Dim. 5 (3,5 - 8 mm)

Giravite a intaglio **PB Swiss Tools**, corto: 1 pz. n. art. 664100 Dim. 6,5

Chiave maschio piegata **PB Swiss Tools** per viti con intaglio: 1 pz. n. art. 664800 Dim. 6,5
 Rilevatore di tensione **PB Swiss Tools** fino a 250 V: 1 pz. n. art. 665020 Dim. 3,5
 Giravite per viti con impronta a croce Phillips **GARANT**: cad. 1 pz. n. art. 667702 Dim. 1; 2
 Pinza universale: 1 pz. n. art. 703000 Dim. 180
 Pinza regolabile: 1 pz. n. art. 706151 Dim. 250
 Tenaglia a spalla quadra **KNIPEX**®: 1 pz. n. art. 706610 Dim. 210
 Pinza regolabile a morsetto (grip): 1 pz. n. art. 708205 Dim. 250
 Pinza a becchi mezzotondi con tagliente: 1 pz. n. art. 713200 Dim. 160
 Pinza per anelli interni, diritta: 1 pz. n. art. 719805 Dim. J2
 Pinza per anelli esterni, diritta: 1 pz. n. art. 719905 Dim. A2
 Tronchese a tagliente laterale: 1 pz. n. art. 725250 Dim. 160
 Scalpello piatto **RENNSTEIG**: 1 pz. n. art. 740500 Dim. 175
 Scalpello a croce **RENNSTEIG**: 1 pz. n. art. 740600 Dim. 150
 Set di punteruoli e bulini **RENNSTEIG**: 1 pz. n. art. 745600 Dim. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
 Martelli da fabbro con manico tricomponente: cad. 1 pz. n. art. 750450 Dim. 300; 500
 Martello di gomma: 1 pz. n. art. 754500 Dim. 32
 Cesoia Ideal per lamiera con trasmissione a leva: 1 pz. n. art. 766042 Dim. 260
 Forbice per elettricisti: 1 pz. n. art. 769005 Dim. 130
 Lama per alesare a mano **PB Swiss Tools**: 1 pz. n. art. 831700 Dim. 110
 Coltello spellafili fisso: 1 pz. n. art. 844300 Dim. 175
 Oliatori in plastica: 1 pz. n. art. 083532 Dim. 125
 Lampada tascabile a LED: 1 pz. n. art. 081437 Dim. BLACK
 Rotolo di nastro isolante, nero: 1 pz. n. art. 083654 Dim. BLACK
 Marcatore indelebile, blu: 1 pz. n. art. 085154 Dim. B
 Valigetta portautensili **PARAT**® in X-ABS: 1 pz. n. art. 692671

Nota:

L'assortimento di utensili viene consegnato sfuso.

Descrizione tecnica

| | |
|--|--------------------------|
| Numero di batterie contenute | 3 |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081557 LR3 |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria |
| Tipo di prodotto | Set di utensili |

Accessori

| | |
|---|-----------|
| Set di chiavi a forchetta doppia Numero chiavi 12 | 610610 12 |
|---|-----------|

| | |
|--|------------|
| Pinza per anelli di sicurezza Modello J2 | 719805 J2 |
| Tenaglia a spalla quadra Lunghezza complessiva 210 mm | 706610 210 |
| Alesatore a mano con impugnatura di plastica Lunghezza lame 110 mm | 831700 110 |
| Set di punteruoli in supporto di plastica Numero di utensili 6 | 745600 6 |
| Pinza regolabile con rivestimento in plastica Lunghezza complessiva 250 mm | 706151 250 |
| Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura bicomponente in Haptoprene Dim. dell'impronta a croce 2 | 667690 2 |
| Scalpello piatto Lunghezza complessiva 175 mm | 740500 175 |
| Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/2 pollice 16 pezzi Modello 6 | 637718 6 |
| Minisega ad arco Impugnatura ergonomica | 581195 |
| Set di giraviti per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Numero di giraviti 5 | 660031 5 |
| Compassi dritti Lunghezza L 200 mm | 457600 200 |
| Forbice per elettricisti nichelata con spellafili Lunghezza complessiva 130 mm | 769005 130 |
| Chiave maschio piegata per viti con intaglio Larghezza delle punte b 6,5 mm | 664800 6,5 |
| Cesoia Ideal per lamiera con impugnatura bicomponente Lunghezza complessiva 260 mm | 766042 260 |
| Set di 5 lime multiuso in busta avvolgibile taglio 2 Lunghezza senza codolo 200 mm | 517200 200 |
| Punta a tracciare curva | 458400 |
| Set di 6 lime diritte in custodia in plastica | 518930 |
| Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura bicomponente in Haptoprene Dim. dell'impronta a croce 1 | 667690 1 |
| Seghetto in metallo 317 con lama bimetallica, 24 denti | 580700 |
| Giraviti cercafase, esecuzione speciale Larghezza dei taglienti 3,5 mm | 665020 3,5 |

| | |
|---|--------------|
| Lampade tascabili a LED con batterie Colore BLACK | 081437 BLACK |
| Pinza a becchi mezzotondi diritti, lucidata Lunghezza complessiva 160 mm | 713200 160 |
| Set di chiavi maschio piegate per viti Torx® esecuzione fosfatata Numero di giraviti 11 | 624870 11 |
| Nastro isolante Colore BLACK | 083654 BLACK |
| Oliatore in plastica con beccuccio Capacità 125 ml | 083532 125 |
| Pinza universale al vanadio, lucidata Lunghezza complessiva 180 mm | 703000 180 |
| Coltello spellafili fisso | 844300 |
| Set di chiavi maschio esagonali piegate nichelate Numero di giraviti 9 | 626072 9 |
| Giravite per viti con intaglio, corto Larghezza delle punte b 6,5 mm | 664100 6,5 |
| Pinza regolabile, ganasce prismatiche Lunghezza complessiva 250 mm | 708205 250 |
| Pinza per anelli di sicurezza Modello A2 | 719905 A2 |
| Mazza in plastica con tasselli in cellidor Ø Testa della mazza 32 mm | 754500 32 |
| Martello da fabbro con manico tricomponente Peso senza manico 300 g | 750450 300 |
| Spazzola manuale Filo in acciaio liscio da 0,35 mm Numero di file 3 | 575000 3 |
| Tronchesea tagliente laterale lucidato Lunghezza complessiva 160 mm | 725250 160 |
| Martello da fabbro con manico tricomponente Peso senza manico 500 g | 750450 500 |
| Marcatore permanente Dura-Ink® 15 Colore inchiostro B | 085154 B |
| Scalpello a unghietta Lunghezza complessiva 150 mm | 740600 150 |
| Valigetta portautensili X-ABS molto alta, con vaschetta interna, 2 pannelli portautensili lucchetti TSA Modello 1 | 692671 1 |
| Set di 107 utensili per installatore senza borsa | 680355 |
| Metro pieghevole in legno, giallo Lunghezza 2 m | 466005 2 |