

Set di 82 utensili per elettricisti con borsa per installatori



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	680502
GTIN	2050001016515
Classe articolo	66H

Descrizione

Uso:

Contiene gli utensili di qualità fondamentali per lavori sugli impianti elettrici.

Contenuto:

punte elicoidali in HSS, in cassetta: 1 pz. n. art. 115000 Dim. 1 – 10

Metro pieghevole **STABILA**® in legno: 1 pz. n. art. 466005 Dim. 2

Apparecchio con filo per tracciare con polvere colorata.: cad. 1 pz. n. art. 467590 dim. 1; n. art. 467595 dim. R

Livella a bolla **STABILA**® in metallo leggero: 1 pz. n. art. 467030 Dim. 400

Lima piatta **DICK**, taglio 1, con manico: 1 pz. n. art. 510100 Dim. 150

Lima mezzotonda **DICK**, taglio 2, con manico: 1 pz. n. art. 513200 Dim. 150

Lima tonda **DICK**, taglio 2, con manico: 1 pz. n. art. 514200 Dim. 150

Spazzola con filo metallico: 1 pz. n. art. 575000 Dim. 3

Seghetto universale **PUK**®: 1 pz. n. art. 581220

Set di chiavi a bussola da 1/4 pollice: 1 pz. n. art. 630168 Dim. 6 (17 pezzi)

Giraviti a intaglio **Wera**, isolati a norma VDE: cad. 1 pz. n. art. 663100 Dim. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Rilevatore di tensione **PB Swiss Tools** fino a 250 V: 1 pz. n. art. 665020 Dim. 2,5

Rilevatore di tensione **BENNING**, analogico: 1 pz. n. art. 473105 Dim. analogico

Borsa compresa: 1 pz. n. art. 473336 Dim. B

Chiavi per fusibili, completamente isolate fino a 1000 V secondo EN 60900: 1 pz. n. art. 665800 da 2 – 63 A

Cacciavite **Wera** per viti con impronta a croce Phillips, isolato a norme VDE: cad. 1 pz. n. art. 668600 Dim. 1; 2

Pinza universale **KNIPEX**[®], isolata a norme VDE: 1 pz. n. art. 701700 Dim. 160

Pinza regolabile **KNIPEX**[®], isolata a norme VDE: 1 pz. n. art. 705740 Dim. 250

Pinza a becchi mezzotondi **KNIPEX**[®] con tagliente, isolata a norme VDE: 1 pz. n. art. 713300 Dim. 160

Tronchese a tagliente laterale **KNIPEX**[®], isolata a norme VDE: 1 pz. n. art. 725300 Dim. 160

Pinza spelafili **KNIPEX**[®], isolata a norme VDE: 1 pz. n. art. 728750 Dim. 160

Coltello spelacavi **JOKARI**[®]: 1 pz. n. art. 728010 Dim. 8 – 28

Scalpello **RENNSTEIG**, piatto: 1 pz. n. art. 742500 Dim. 250

Scalpello da muratore **RENNSTEIG**, a punta: 1 pz. n. art. 742600 Dim. 250

Scalpello per elettricisti **RENNSTEIG**, piatto: 1 pz. n. art. 743000 Dim. 250

Martello **GARANT** con manico in noce americano: 1 pz. n. art. 750110 Dim. 500

Mazza con manico: 1 pz. n. art. 751055 Dim. 1

Cesoia Ideal per lamiera con trasmissione a leva: 1 pz. n. art. 766000 Dim. 260

Forbici per telefonisti: 1 pz. n. art. 769005 Dim. 130

Punte in metallo duro per pietra **Milwaukee**[®] in astuccio in plastica: 1 pz. n. art. 786081 Dim. 5 (Ø 4 – 10 mm)

Scalpellini per legno: 1 pz. n. art. 794800 Dim. 16

Passacavi **RUNPOTEC**[®] in nylon: 1 pz. n. art. 814862 Dim. 10

Alesatori a mano: 1 pz. n. art. 831700 Dim. 110

Coltello spellafili fisso: 1 pz. n. art. 844300

Rotolo di nastro isolante, nero: 1 pz. n. art. 083654 Dim. BLACK

Lampada tascabile a LED: 1 pz. n. art. 081437 Dim. BLACK

Spatola: 1 pz. n. art. 087650 Dim. 50

Ciotola di gomma per gesso: 1 pz. n. art. 087680 Dim. 125

Pennello a punta tonda: 1 pz. n. art. 087005 Dim. 20

Borsa per installatori: 1 pz. n. art. 690200

Nota:**L'utensile viene consegnato sfuso.****Descrizione tecnica**

Numero di batterie contenute	3
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081557 LR3
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto	Set di utensili

Accessori

Giravite per elettricisti per viti con intaglio, con impugnatura Kraftforminteramente isolati Larghezza delle punte b 8 mm	663100 8
Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollice 17 pezzi Modello 6	630168 6
Alesatore a mano con impugnatura di plastica Lunghezza lame 110 mm	831700 110
Nastro isolante Colore BLACK	083654 BLACK
Spazzola manuale Filo in acciaio liscio da 0,35 mm Numero di file 3	575000 3
Giravite per elettricisti per viti con intaglio, con impugnatura Kraftforminteramente isolati Larghezza delle punte b 6,5 mm	663100 6,5
Scalpello con manico in legno Larghezza dei taglienti 16 mm	794800 16
Spatola, con impugnatura di legno Larghezza 50 mm	087650 50
Passacavi in nylon Lunghezza del nastro 10 m	814862 10
Giravite per elettricisti per viti con intaglio, con impugnatura Kraftforminteramente isolati Larghezza delle punte b 5,5 mm	663100 5,5
Pinza regolabile Alligator® manici rivestiti a norma VDE Lunghezza complessiva 250 mm	705740 250
Lima rotonda Lunghezza senza codolo 150 mm	514200 150
Coltello spelacavi con lama uncinata Per Ø Cavo 8-28 mm	728010 8-28
Polvere colorata per filo per tracciare 250 g Modello R	467595 R
Giraviti cercafase, esecuzione speciale Larghezza dei taglienti 2,5 mm	665020 2,5
Forbice per elettricisti nichelata con spellafili Lunghezza complessiva 130 mm	769005 130
Giravite per elettricisti per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura Kraftforminteramente isolati Dim. dell'impronta a croce 2	668600 2
Ciotola per gesso Ø Massimo 125 mm	087680 125
Borsa in cuoio per installatori con pannello interno	690200

Giravite per elettricisti per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura Kraftforminteramente isolati Dim. dell'impronta a croce 1	668600 1
Lima mezzotonda Lunghezza senza codolo 150 mm	513200 150
Seghetto universale "PUK" con lama universale (310)Impugnatura fissa	581220
Pinza spellafili, esecuzione cromataisolata a norme VDE Lunghezza complessiva 160 mm	728750 160
Cercafase bipolariDUSPOL® Tipo di dispositivo ANALOG	473105 ANALOG
Pinza a becchi mezzotondi drittiisolata a norme VDE Lunghezza complessiva 160 mm	713300 160
Giravite per elettricisti per viti con intaglio, con impugnatura Kraftforminteramente isolati Larghezza delle punte b 4 mm	663100 4
Livella a bolla in metallo leggero Lunghezza 400 mm	467030 400
Giravite per elettricisti per viti con intaglio, con impugnatura Kraftforminteramente isolati Larghezza delle punte b 3,5 mm	663100 3,5
Set di punte elicoidali in HSS n. art. 114000 in cassetta Modello 1-10	115000 1-10
Pinza universale, esecuzione cromataisolata a norme VDE Lunghezza complessiva 160 mm	701700 160
Scalpello da muratorepiatto Lunghezza complessiva 250 mm	742500 250
Chiavi per fusibili, reversibiliinteramente isolati	665800
Coltello spellafili fisso	844300
Scalpello da muratorea punta Lunghezza complessiva 250 mm	742600 250
Cesoia Ideal per lamiera con impugnatura bicomponente Lunghezza complessiva 260 mm	766000 260
Apparecchio con filo per tracciare 30 m Rapporto di avvolgimento (per volte) 1	467590 1
Lima piatta Lunghezza senza codolo 150 mm	510100 150
Scalpello per elettricisti Lunghezza complessiva 250 mm	743000 250

Pennello tondo industriale Ø 20 mm	087005 20
Martello da fabbro concolletto salvamanico Peso senza manico 500 g	750110 500
Tronchese a tagliente laterale, esecuzione cromataisolamento a norme VDE Lunghezza complessiva 160 mm	725300 160
Borsa di trasporto Duspul Modello B	473336 B
Lampade tascabili a LEDcon batterie Colore BLACK	081437 BLACK
Cercafase bipolariDUSPOL® Tipo di dispositivo ANALOG	473106 ANALOG
Set di 82 utensili per elettricistisenza borsa	680505
Metro pieghevole in legno, giallo Lunghezza 2 m	466005 2