

Set di 107 utensili per installatori senza borsa



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	680355
GTIN	2050001016799
Classe articolo	66H

Descrizione

Uso:

Contiene utensili di grande qualità per **tutti i lavori di riparazione e manutenzione periodica di impianti, macchine, strumenti e apparecchi, ecc.**

Fornitura:

compassi dritti: 1 pz. n. art. 457600 Dim. 200

Punta a tracciare doppia: 1 pz. n. art. 458400

Metro pieghevole **STABILA**® in legno: 1 pz. n. art. 466005 Dim. 2

Set di lime da officina **DICK**, taglio mezzodolce 2 con impugnatura, in busta avvolgibile: 1 pz. n. art. 517200 Dim. 200 (5 pezzi)

lime diritte in custodia di plastica: 1 pz. n. art. 518930 (6 pezzi)

Spazzola manuale con filo metallico, a 3 ranghi: 1 pz. n. art. 575000 Dim. 3

Seghetto in metallo con lama: 1 pz. n. art. 580700 Dim. 300

Minisega ad arco **GARANT**: 1 pz. n. art. 581195

GARANT Chiavi a forchetta doppia 6 – 34 mm con supporto: 1 pz. n. art. 610610 Dim. 12 (6x7 – 30x34 mm) con 1 pz. n. art. 611500 Dim. 12

Chiavi poligonali doppie **GARANT** 6 – 22 mm: 1 pz. n. art. 615610 Dim. 8 (6x7 – 19x22 mm)

Set di chiavi maschio piegate esagonali in supporto di plastica: 1 pz. n. art. 626072 Dim. 9 (1,5 - 10 mm)

Chiave maschio piegata per viti Torx®: 1 pz. n. art. 624857 Dim. 8 (TX6 – TX25)

Set di chiavi a bussola da 1/2 pollice: 1 pz. n. art. 637718 Dim. 6 (16 pezzi)

Set di giraviti per viti con intaglio **GARANT**: 1 pz. n. art. 660036 Dim. 5 (3,5 - 8 mm)

Giravite a intaglio **PB Swiss Tools**, corto: 1 pz. n. art. 664100 Dim. 6,5

Chiave maschio piegata **PB Swiss Tools** per viti con intaglio: 1 pz. n. art. 664800 Dim. 6,5

Rilevatore di tensione **PB Swiss Tools** fino a 250 V: 1 pz. n. art. 665020 Dim. 3,5
 Giravite per viti con impronta a croce Phillips **GARANT**: cad. 1 pz. n. art. 667702 Dim. 1; 2
 Pinza universale: 1 pz. n. art. 703000 Dim. 180
 Pinza regolabile: 1 pz. n. art. 706151 Dim. 250
 Tenaglia a spalla quadra **KNIPEX**®: 1 pz. n. art. 706610 Dim. 210
 Pinza regolabile a morsetto (grip): 1 pz. n. art. 708205 Dim. 250
 Pinza a becchi mezzotondi con tagliente: 1 pz. n. art. 713200 Dim. 160
 Pinza per anelli interni, diritta: 1 pz. n. art. 719805 Dim. J2
 Pinza per anelli esterni, diritta: 1 pz. n. art. 719905 Dim. A2
 Tronchese a tagliente laterale: 1 pz. n. art. 725250 Dim. 160
 Scalpello piatto **RENNSTEIG**: 1 pz. n. art. 740500 Dim. 175
 Scalpello a croce **RENNSTEIG**: 1 pz. n. art. 740600 Dim. 150
 Set di punteruoli e bulini **RENNSTEIG**: 1 pz. n. art. 745600 Dim. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
 Martelli da fabbro con manico tricomponente: cad. 1 pz. n. art. 750450 Dim. 300; 500
 Martello di gomma: 1 pz. n. art. 754500 Dim. 32
 Cesoia Ideal per lamiera con trasmissione a leva: 1 pz. n. art. 766042 Dim. 260
 Forbice per elettricisti: 1 pz. n. art. 769005 Dim. 130
 Lama per alesare a mano **PB Swiss Tools**: 1 pz. n. art. 831700 Dim. 110
 Coltello spellafili fisso: 1 pz. n. art. 844300 Dim. 175
 Oliatori in plastica: 1 pz. n. art. 083532 Dim. 125
 Lampada tascabile a LED: 1 pz. n. art. 081437 Dim. BLACK
 Rotolo di nastro isolante, nero: 1 pz. n. art. 083654 Dim. BLACK
 Marcatore indelebile, blu: 1 pz. n. art. 085154 Dim. B

Nota:

L'assortimento di utensili viene consegnato sfuso.

Descrizione tecnica

Numero di batterie contenute	3
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081557 LR3
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto	Set di utensili

Accessori

Spazzola manuale Filo in acciaio liscio da 0,35 mm Numero di file 3	575000 3
Coltello spellafili fisso	844300

Compassi dritti Lunghezza L 200 mm	457600 200
Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura bicomponente in Haptoprene Dim. dell'impronta a croce 1	667690 1
Minisega ad arcoImpugnatura ergonomica	581195
Chiave maschio piegata per viti con intaglio Larghezza delle punte b 6,5 mm	664800 6,5
Martello da fabbro con manico tricomponente Peso senza manico 500 g	750450 500
Set di 6 lime dirittein custodia in plastica	518930
Pinza per anelli di sicurezza Modello A2	719905 A2
Tenaglia a spalla quadra Lunghezza complessiva 210 mm	706610 210
Pinza regolabile con rivestimento in plastica Lunghezza complessiva 250 mm	706151 250
Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura bicomponente in Haptoprene Dim. dell'impronta a croce 2	667690 2
Marcatore permanente Dura-Ink® 15 Colore inchiostro B	085154 B
Pinza per anelli di sicurezza Modello J2	719805 J2
Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/2 pollice16 pezzi Modello 6	637718 6
Set di chiavi maschio esagonali piegateinichelate Numero di giraviti 9	626072 9
Set di chiavi a forchetta doppia Numero chiavi 12	610610 12
Oliatore in plastica con beccuccio Capacità 125 ml	083532 125
Seghetto in metallo 317con lama bimetallica, 24 denti	580700
Scalpello piatto Lunghezza complessiva 175 mm	740500 175
Set di punteruoliin supporto di plastica Numero di utensili 6	745600 6
Giraviti cercafase, esecuzione speciale Larghezza dei taglienti 3,5 mm	665020 3,5
Mazza in plastica con tasselli in cellidor Ø Testa della mazza 32 mm	754500 32

Set di 5 lime multiuso in busta avvolgibile taglio 2 Lunghezza senza codolo 200 mm	517200 200
Scalpello a unghietta Lunghezza complessiva 150 mm	740600 150
Set di chiavi maschio piegate per viti Torx® esecuzione fosfatata Numero di giraviti 11	624870 11
Forbice per elettricisti nichelata con spellafili Lunghezza complessiva 130 mm	769005 130
Martello da fabbro con manico tricomponente Peso senza manico 300 g	750450 300
Pinza a becchi mezzotondi dritti, lucidata Lunghezza complessiva 160 mm	713200 160
Pinza regolabile, ganasce prismatiche Lunghezza complessiva 250 mm	708205 250
Lampade tascabili a LED con batterie Colore BLACK	081437 BLACK
Nastro isolante Colore BLACK	083654 BLACK
Giravite per viti con intaglio, corto Larghezza delle punte b 6,5 mm	664100 6,5
Pinza universale al vanadio, lucidata Lunghezza complessiva 180 mm	703000 180
Set di giraviti per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Numero di giraviti 5	660031 5
Alesatore a mano con impugnatura di plastica Lunghezza lame 110 mm	831700 110
Punta a tracciare curva	458400
Tronchesea tagliente laterale lucidato Lunghezza complessiva 160 mm	725250 160
Cesoia Ideal per lamiera con impugnatura bicomponente Lunghezza complessiva 260 mm	766042 260
Set di chiavi poligonali doppie, a curvatura profonda Numero chiavi 8	615500 8
Portautensili in plastica Per numero chiavi 12	611500 12
Metro pieghevole in legno, giallo Lunghezza 2 m	466005 2