

Set di 94 utensili per autofficina senza borsa



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	680255
GTIN	2050001016812
Classe articolo	66H

Descrizione

Uso:

Gli utensili di qualità fondamentali per l'autofficina, selezionati in base all'esperienza pratica.

Fornitura:

calibri a corsoio **GARANT**: 1 pz. n. art. 410100 Dim. 150

Flessometro **GARANT**: 1 pz. n. art. 462210 Dim. 2

Lima a triangolo piatto **DICK**, taglio mezzodolce 2, con manico: 1 pz. n. art. 511200 Dim. 200

Lima mezzotonda **DICK**, taglio mezzodolce 2, con manico: 1 pz. n. art. 513200 Dim. 200

Lima rotonda **DICK**, taglio mezzodolce 2, con manico: 1 pz. n. art. 514200 Dim. 200

Lime diritte in custodia di plastica: 1 pz. n. art. 518930 (6 pezzi)

Spazzola per lime e raspe: 1 pz. n. art. 576000 Dim. 115x40

Seghetto universale **PUK**®: 1 pz. n. art. 581220 Dim. 150

Chiavi fisse doppie 6 – 22 mm con supporto: 1 pz. n. art. 610960 Dim. 8 (6x7 - 19x22 mm) con 1 pz. n. art. 611500 Dim. 8

Set di chiavi maschio piegate per viti Torx®: 1 pz. n. art. 624857 Dim. 8 (TX6 – TX25)

Set di chiavi maschio piegate esagonali con supporto di plastica: 1 pz. n. art. 626072 Dim. 9 (1,5 - 10 mm)

Set di chiavi a bussola da 1/4 pollice: 1 pz. n. art. 630368 (29 pezzi)

Giraviti a intaglio: 1 pz. n. art. 660711 Dim. 5 (3,5 - 8 mm)

Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips: cad. 1 pz. n. art. 668401 Dim. 1; 2

Pinza universale **KNIPEX**®: 1 pz. n. art. 701500 Dim. 160

Pinza regolabile: 1 pz. n. art. 706151 Dim. 250

Pinza a becchi mezzotondi **KNIPEX**® con tagliente: 1 pz. n. art. 713150 Dim. 160
 Pinzetta a punte sottilissime: 1 pz. n. art. 727520 Dim. N
 Tronchese a tagliente laterale **KNIPEX**®: 1 pz. n. art. 724900 Dim. 160
 Scalpello piatto **PB Swiss Tools**: 1 pz. n. art. 741000 Dim. 150
 Set di cacciaspine **RENNSTEIG** con bussola di guida: 1 pz. n. art. 747200 Dim. 6 (2 - 8 mm)
 Bulino **PB Swiss Tools**: 1 pz. n. art. 749200 Dim. 90
 Martello **GARANT** con manico in noce americano: cad. 1 pz. n. art. 750110 Dim. 100; 300
 Cesoa Ideal per lamiera con trasmissione a leva: 1 pz. n. art. 766042 Dim. 260
 Punzone **PB Swiss Tools**: 1 pz. n. art. 831600 Dim. 80
 Raschietto per meccanica di precisione **NOGA**: 1 pz. n. art. 836400 Dim. 120
 Oliatori in plastica: 1 pz. n. art. 083529 Dim. 80
 Cesoa universale: 1 pz. n. art. 763100 Dim. 140

Nota:

L'assortimento di utensili viene consegnato sfuso.

Descrizione tecnica

Tipo di prodotto	Set di utensili
------------------	-----------------

Accessori

Seghetto universale "PUK" con lama universale (310) Impugnatura fissa	581220
Pinza a becchi mezzotondi dritti, lucidata Lunghezza complessiva 160 mm	713150 160
Pinza universale, lucidata Lunghezza complessiva 160 mm	701500 160
Borsa per installatori apribile su ambo i lati, con pannello interno	691450
Oliatore in plastica piccolo Capacità 80 ml	083529 80
Spazzola per lime e raspe lunghezza utile L3 x larghezza L1 115X40 mm	576000 115X40
Martello da fabbro concolletto salvamanico Peso senza manico 300 g	750110 300
Cesoa universale dritta Lunghezza complessiva 140 mm	763100 140
Martello da fabbro concolletto salvamanico Peso senza manico 100 g	750110 100

Pinzetta a punta, 125 mm forma AA Materiale N	727520 N
Set di giraviti per viti con intaglio, con impugnatura robusta Numero di giraviti 5	660711 5
Lima rotonda Lunghezza senza codolo 200 mm	514200 200
Calibri a corsoio Intervallo di misurazione 150 mm	410100 150
Set di 6 lime diritte in custodia in plastica	518930
Lima mezzotonda Lunghezza senza codolo 200 mm	513200 200
Set di chiavi maschio piegate per viti Torx® esecuzione fosfatata Numero di giraviti 11	624870 11
Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollice 29 pezzi Modello 6	630368 6
Raschietto di precisione con lama intercambiabile acciaio per utensili	836400
Flessometro finestrella lettura diretta Lunghezza del nastro 2 m	462210 2
Set di chiavi maschio esagonali piegate nichelate Numero di giraviti 9	626072 9
Cesoia Ideal per lamiera con impugnatura bicomponente Lunghezza complessiva 260 mm	766042 260
Set di chiavi a forchetta doppia Numero chiavi 8	610960 8
Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura robusta Dim. dell'impronta a croce 2	668401 2
Bulino per meccanica Lunghezza complessiva 90 mm	749200 90
Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura robusta Dim. dell'impronta a croce 1	668401 1
Scalpello per meccanica, qualità speciale Lunghezza complessiva 150 mm	741000 150
Lima a triangolo piatto Lunghezza senza codolo 200 mm	511200 200
Punzone con impugnatura di plastica Lunghezza lame 80 mm	831600 80
Pinza regolabile con rivestimento in plastica Lunghezza complessiva 250 mm	706151 250
Tronchese a tagliente laterale lucidato Lunghezza complessiva 160 mm	724900 160

Set di cacciaspine in supporto in plastica, qualità normale Numero di cacciaspine 6	747200 6
Impugnatura di legno duro per lime Lunghezza complessiva 100 mm	519400 100
Portautensili in plastica Per numero chiavi 8	611500 8
Cesoia Ideal per lamiera con impugnatura bicomponente Lunghezza complessiva 260 mm	766000 260