

## Set di 82 utensili per elettricisti senza borsa



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	680505
GTIN	2050001017710
Classe articolo	66H

### Descrizione

#### Uso:

Contiene gli utensili di qualità fondamentali per lavori sugli impianti elettrici.

#### Contenuto:

punte elicoidali in HSS, in cassetta: 1 pz. n. art. 115000 Dim. 1 – 10

Metro pieghevole **STABILA**® in legno: 1 pz. n. art. 466005 Dim. 2

Apparecchio con filo per tracciare con polvere colorata.: cad. 1 pz. n. art. 467590 dim. 1; n. art. 467595 dim. R

Livella a bolla **STABILA**® in metallo leggero: 1 pz. n. art. 467030 Dim. 400

Lima piatta **DICK**, taglio 1, con manico: 1 pz. n. art. 510100 Dim. 150

Lima mezzotonda **DICK**, taglio 2, con manico: 1 pz. n. art. 513200 Dim. 150

Lima tonda **DICK**, taglio 2, con manico: 1 pz. n. art. 514200 Dim. 150

Spazzola con filo metallico: 1 pz. n. art. 575000 Dim. 3

Seghetto universale **PUK**®: 1 pz. n. art. 581220

Set di chiavi a bussola da 1/4 pollice: 1 pz. n. art. 630168 Dim. 6  
(17 pezzi)

Giraviti a intaglio **Wera**, isolati a norma VDE: cad. 1 pz. n. art. 663100 Dim. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Rilevatore di tensione **PB Swiss Tools** fino a 250 V: 1 pz. n. art. 665020 Dim. 2,5

Rilevatore di tensione **BENNING**, analogico: 1 pz. n. art. 473105 Dim. analogico

Borsa compresa: 1 pz. n. art. 473336 Dim. B

Chiavi per fusibili, completamente isolate fino a 1000 V secondo EN 60900: 1 pz. n. art. 665800 da 2 – 63 A

Cacciavite **Wera** per viti con impronta a croce Phillips, isolato a norme VDE: cad. 1 pz. n. art. 668600 Dim. 1; 2

Pinza universale **KNIPEX**<sup>®</sup>, isolata a norme VDE: 1 pz. n. art. 701700 Dim. 160

Pinza regolabile **KNIPEX**<sup>®</sup>, isolata a norme VDE: 1 pz. n. art. 705740 Dim. 250

Pinza a becchi mezzotondi **KNIPEX**<sup>®</sup> con tagliente, isolata a norme VDE: 1 pz. n. art. 713300 Dim. 160

Tronchese a tagliente laterale **KNIPEX**<sup>®</sup>, isolata a norme VDE: 1 pz. n. art. 725300 Dim. 160

Pinza spelafili **KNIPEX**<sup>®</sup>, isolata a norme VDE: 1 pz. n. art. 728750 Dim. 160

Coltello spelacavi **JOKARI**<sup>®</sup>: 1 pz. n. art. 728010 Dim. 8 – 28

Scalpello **RENNSTEIG**, piatto: 1 pz. n. art. 742500 Dim. 250

Scalpello da muratore **RENNSTEIG**, a punta: 1 pz. n. art. 742600 Dim. 250

Scalpello per elettricisti **RENNSTEIG**, piatto: 1 pz. n. art. 743000 Dim. 250

Martello **GARANT** con manico in noce americano: 1 pz. n. art. 750110 Dim. 500

Mazza con manico: 1 pz. n. art. 751055 Dim. 1

Cesoia Ideal per lamiera con trasmissione a leva: 1 pz. n. art. 766000 Dim. 260

Forbici per telefonisti: 1 pz. n. art. 769005 Dim. 130

Punte in metallo duro per pietra **Milwaukee**<sup>®</sup> in astuccio in plastica: 1 pz. n. art. 786081 Dim. 5 (Ø 4 – 10 mm)

Scalpellini per legno: 1 pz. n. art. 794800 Dim. 16

Passacavi **RUNPOTEC**<sup>®</sup> in nylon: 1 pz. n. art. 814862 Dim. 10

Alesatori a mano: 1 pz. n. art. 831700 Dim. 110

Coltello spellafili fisso: 1 pz. n. art. 844300

Rotolo di nastro isolante, nero: 1 pz. n. art. 083654 Dim. BLACK

Lampada tascabile a LED: 1 pz. n. art. 081437 Dim. BLACK

Spatola: 1 pz. n. art. 087650 Dim. 50

Ciotola di gomma per gesso: 1 pz. n. art. 087680 Dim. 125

Pennello a punta tonda: 1 pz. n. art. 087005 Dim. 20

**Nota:****L'utensile viene consegnato sfuso.****Descrizione tecnica**

n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081557 LR3
Numero di batterie contenute	3
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto	Set di utensili

**Accessori**

Giravite per elettricisti per viti con intaglio, con impugnatura Kraftforminteramente isolati Larghezza delle punte b 3,5 mm	663100 3,5
Lima piatta Lunghezza senza codolo 150 mm	510100 150
Lampade tascabili a LEDcon batterie Colore BLACK	081437 BLACK
Giravite per elettricisti per viti con intaglio, con impugnatura Kraftforminteramente isolati Larghezza delle punte b 6,5 mm	663100 6,5
Cesoia Ideal per lamiera con impugnatura bicomponente Lunghezza complessiva 260 mm	766000 260
Lima rotonda Lunghezza senza codolo 150 mm	514200 150
Giravite per elettricisti per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura Kraftforminteramente isolati Dim. dell'impronta a croce 1	668600 1
Giravite per elettricisti per viti con intaglio, con impugnatura Kraftforminteramente isolati Larghezza delle punte b 8 mm	663100 8
Pinza universale, esecuzione cromataisolata a norme VDE Lunghezza complessiva 160 mm	701700 160
Scalpello con manico in legno Larghezza dei taglienti 16 mm	794800 16
Pinza a becchi mezzotondi dirittiisolata a norme VDE Lunghezza complessiva 160 mm	713300 160
Giravite per elettricisti per viti con intaglio, con impugnatura Kraftforminteramente isolati Larghezza delle punte b 5,5 mm	663100 5,5
Apparecchio con filo per tracciare 30 m Rapporto di avvolgimento (per volte) 1	467590 1
Chiavi per fusibili, reversibiliinteramente isolati	665800
Tronchese a tagliente laterale, esecuzione cromataisolamento a norme VDE Lunghezza complessiva 160 mm	725300 160
Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollice17 pezzi Modello 6	630168 6
Scalpello da muratorepiatto Lunghezza complessiva 250 mm	742500 250

Passacavi in nylon Lunghezza del nastro 10 m	814862 10
Spatola, con impugnatura di legno Larghezza 50 mm	087650 50
Ciotola per gesso Ø Massimo 125 mm	087680 125
Scalpello da muratore punta Lunghezza complessiva 250 mm	742600 250
Forbice per elettricisti nichelata con spellafili Lunghezza complessiva 130 mm	769005 130
Pennello tondo industriale Ø 20 mm	087005 20
Giravite per elettricisti per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform interamente isolati Larghezza delle punte b 4 mm	663100 4
Giraviti cercafase, esecuzione speciale Larghezza dei taglienti 2,5 mm	665020 2,5
Coltello spelacavi con lama uncinata Per Ø Cavo 8-28 mm	728010 8-28
Coltello spellafili fisso	844300
Lima mezzotonda Lunghezza senza codolo 150 mm	513200 150
Seghetto universale "PUK" con lama universale (310) Impugnatura fissa	581220
Polvere colorata per filo per tracciare 250 g Modello R	467595 R
Cercafase bipolari DUSPOL® Tipo di dispositivo ANALOG	473105 ANALOG
Pinza regolabile Alligator® manici rivestiti a norma VDE Lunghezza complessiva 250 mm	705740 250
Pinza spellafili, esecuzione cromata isolata a norme VDE Lunghezza complessiva 160 mm	728750 160
Set di punte elicoidali in HSS n. art. 114000 in cassetta Modello 1-10	115000 1-10
Nastro isolante Colore BLACK	083654 BLACK
Borsa di trasporto Duspol Modello B	473336 B
Spazzola manuale Filo in acciaio liscio da 0,35 mm Numero di file 3	575000 3
Scalpello per elettricisti Lunghezza complessiva 250 mm	743000 250
Alesatore a mano con impugnatura di plastica Lunghezza lame 110 mm	831700 110

Martello da fabbro concolletto salvamanico Peso senza manico 500 g	750110 500
Giravite per elettricisti per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura Kraftforminteramente isolati Dim. dell'impronta a croce 2	668600 2
Livella a bolla in metallo leggero Lunghezza 400 mm	467030 400
Impugnatura di legno duro per lime Lunghezza complessiva 100 mm	519400 100
Metro pieghevole in legno, giallo Lunghezza 2 m	466005 2