



Giraviti dinamometrico, Modello: 4



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	659950 4
GTIN	4013288099150
Classe articolo	63F

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura Kraftform, a partire da 5 Nm impugnatura a pistola. Ogni giravite è **impostato sulla coppia adatta** per la rispettiva grandezza della vite.

Poiché sigillato, la meccanica dell'impugnatura è protetta da spostamenti e manipolazioni. La dimensione della vite e la coppia sono incise sull'estremità dell'impugnatura.

Al raggiungimento della coppia impostata, il giravite rilascia un segnale sonoro e tattile. **Non è possibile serrare ulteriormente la vite.**

Dim. 2 – 4 per viti a esagono incassato.

Dim. TX6 – TX20 per viti con **impronta Torx®**.

Dimensione 6IP – 20IP per viti con **impronta Torx Plus®**. Con impugnatura a pistola per la trasmissione di coppie elevate.

Uso:

Ideale per il montaggio degli inserti.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Descrizione tecnica

Lunghezza lama	65 mm
----------------	-------

Coppia impostata	500 cNm
Coppia impostata	5 Nm
Precisione di misura della coppia	±10 %
Lunghezza complessiva L	160 mm
Tipo di collegamento	fissa
Principio di rilascio	Frizione meccanica
Regolabilità del valore di soglia	non regolabile
Feedback	"attivazione"
Peso	219 g
Impostazione del valore di soglia	preimpostata
Metodo di misura	Coppia
Risoluzione	cNm
Norma	DIN EN ISO 6789
Direzione di serraggio	Serraggio orario
Dati protocollabili	no
Segnalazione dello sblocco	acusticamente
Segnalazione dello sblocco	tattile
Metrologia	meccanico
Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali
Denominazione originale prodotto	300 Hex, a pistola
Coppia, fissa	sì
Tipo di prodotto	giraviti dinamometrici