

## Set di 118 utensili per elettricisti con valigetta portautensili



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	680400
GTIN	2050001016485
Classe articolo	66H

### Descrizione

#### Contenuto:

calibri a corsoio **GARANT**: 1 pz. n. art. 410100 Dim. 150  
 Chiavi combinate **Stahlwille**®: cad. 1 pz. n. art. 613500 Dim. 3,2; 4; 5; 5,5; 7; 8; 10; 11; 13  
 Chiavi maschio piegate a esagono incassato: cad. 1 pz. n. art. 626038 Dim. 0,7; 0,9  
 cad. 1 pz. n. art. 626037 Dim. 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5  
 cad. 1 pz. n. art. 626039 Dim. 1/16; 3/32; 1/8; 3/16  
 Set di chiavi a bussola **GARANT** da 1/4 pollici: 1 pz. n. art. 630325 Dim. SD (41 pezzi)  
 Giraviti a intaglio per elettricisti **PB Swiss Tools**: cad. 1 pz. n. art. 663000 Dim. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5  
 Giravite a intaglio **PB Swiss Tools**, corto: cad. 1 pz. n. art. 664100 Dim. 5,5; 8  
 Chiave maschio piegata **PB Swiss Tools** per viti con intaglio: cad. 1 pz. n. art. 664800 Dim. 4; 5,5  
 Chiave maschio piegata **PB Swiss Tools** per viti con impronta Phillips: cad. 1 pz. n. art. 669400  
 Dim. 1; 2  
 Giraviti **PB Swiss Tools** per viti con impronta Phillips: cad. 1 pz. n. art. 668000 Dim. 0; 1; 2; 1K; 2K  
 Specchietti angolari per ispezioni: 1 pz. n. art. 081620 Dim. 23  
 Giraviti a intaglio per elettricisti **Wera**: cad. 1 pz. n. art. 669900 Dim. 2,5; 3; 4  
 Giravite per elettronica **Wera** per viti con impronta Phillips: cad. 1 pz. n. art. 669905 Dim. 0; 1  
 Giravite per elettronica **Wera** per viti Pozidriv: 1 pz. n. art. 669910 Dim. 0  
 Pinza regolabile Cobra® di **KNIPEX**®: 1 pz. n. art. 705800 Dim. 125  
 Pinzetta antimagnetica a punta: 1 pz. n. art. 727520 Dim. AM  
 Pinzetta antimagnetica, punte corte sottilissime: 1 pz. n. art. 727580 Dim. AM

Pinzetta antimagnetica a becchi incrociati, punte piegate: 1 pz. n. art. 727700 Dim. AM  
 Pinzetta antimagnetica per componenti elettronici: 1 pz. n. art. 727840 Dim. AM  
 Pinzetta antimagnetica completamente isolata, punte sottili: 1 pz. n. art. 727920 Dim. AM  
 Pinza a forbice autobloccante: 1 pz. n. art. 727950 Dim. 200  
 Tronchese a tagliente laterale per elettronica **GARANT**: 1 pz. n. art. 726210 Dim. 125  
 Pinza a becchi mezzotondi a punta corti per elettronica **GARANT**: 1 pz. n. art. 727170 Dim. 140  
 Pinza a becchi piatti per elettronica **GARANT**: 1 pz. n. art. 727165 Dim. 140  
 Tronchese a tagliente laterale in vanadio **GARANT**: 1 pz. n. art. 723040 Dim. 160  
 Pinza spellafili automatica **GARANT**: 1 pz. n. art. 728613 Dim. 6  
 Pinze per decapare: 1 pz. n. art. 728770 Dim. 120  
 Cesoa per cavi, piccola: 1 pz. n. art. 730100 Dim. 160  
 Cacciaspine con guida: 1 pz. n. art. 748201 Dim. 9 (0,9 - 5,9 mm)  
 Martello con manico in noce americano: 1 pz. n. art. 750100 Dim. 100  
 Coltello multiuso con lama preincisa a settori **Tajima**: 1 pz. n. art. 844900  
 Chiavi regolabili a rullino: 1 pz. n. art. 813961 Dim. 150  
 Rotolo di nastro isolante, nero: 1 pz. n. art. 083654 BLACK  
 Lampada tascabile a LED: 1 pz. n. art. 081437 BLACK  
 Valigetta portautensili **PARAT**®: 1 pz. n. art. 692500

**Nota:**

**L'utensile viene consegnato sfuso.**

## Descrizione tecnica

n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081557 LR3
Numero di batterie contenute	3
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto	Set di utensili

## Accessori

Giravite per elettricisti per viti con intaglio, Classicinteramente isolato Larghezza delle punte b 5,5 mm	663000 5,5
Chiave combinata Apertura 4 mm	613500 4
Giravite per viti con intaglio, corto Larghezza delle punte b 8 mm	664100 8
Giravite per elettricisti per viti con intaglio, Classicinteramente isolato Larghezza delle punte b 3,5 mm	663000 3,5

Pinza spellafili Per sezione del filo 6 mm <sup>2</sup>	728613 6
Giravite per elettricisti per viti con intaglio, Classicinteramente isolato Larghezza delle punte b 2 mm	663000 2
Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura in plastica Dim. dell'impronta a croce 1	668000 1
Chiavi maschio per viti con impronta a croce Phillips Dim. dell'impronta a croce 2	669400 2
Pinzetta a becchi incrociati tronchi / piegata, 160 mm Materiale AM	727700 AM
Chiave combinata Apertura 11 mm	613500 11
Cesoia per cavi piccola Lunghezza complessiva 160 mm	730100 160
Chiave maschio esagonale piegatanichelata Esagono 3/32 pollici	626039 3/32
Pinza a becchi piatti per elettronica Lunghezza complessiva 140 mm	727165 140
Chiave maschio esagonale piegatanichelate Esagono 4 mm	626037 4
Chiave maschio piegata per viti con intaglio Larghezza delle punte b 4 mm	664800 4
Chiave maschio esagonale piegatafosfatata Esagono 0,7 mm	626038 0,7
Calibri a corsoio Intervallo di misurazione 150 mm	410100 150
Chiave maschio esagonale piegatanichelate Esagono 1,3 mm	626037 1,3
Pinzetta di estrazione per micropackage 8–14 pin Materiale AM	727840 AM
Chiave maschio esagonale piegatanichelata Esagono 1/8 pollici	626039 1/8
Chiave combinata Apertura 5 mm	613500 5
Chiave maschio esagonale piegatanichelate Esagono 5 mm	626037 5
Set di cacciaspine con bussola di guidain astuccio di plastica Numero di cacciaspine 9	748201 9
Chiave combinata Apertura 13 mm	613500 13
Valigetta in alluminio con vaschetta interna e pannelli portautensili	692000

Chiave combinata Apertura 10 mm	613500 10
Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollice 41 pezzi Modello SD	630325 SD
Giravite per elettronica per viti con intaglio Kraftform Micro, ESD Larghezza delle punte b 2,5 mm	669900 2,5
Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura in plastica Dim. dell'impronta a croce 2K	668000 2K
Pinzetta a punta, 125 mm forma AA Materiale AM	727520 AM
Chiave combinata Apertura 7 mm	613500 7
Giravite per elettronica per viti Pozidriv ESD Dim. dell'impronta a croce 0	669910 0
Tronchese a tagliente laterale per elettronica, testa di dimensioni normali Lunghezza complessiva 125 mm	726210 125
Pinza a forbice autobloccante Lunghezza complessiva 200 mm	727950 200
Chiave maschio esagonale piegata nichelate Esagono 1,5 mm	626037 1,5
Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura in plastica Dim. dell'impronta a croce 1K	668000 1K
Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura in plastica Dim. dell'impronta a croce 0	668000 0
Pinza a becchi piatti per elettronica Lunghezza complessiva 140 mm	727170 140
Specchietti angolari per ispezioni Dim. specchio 23 mm	081620 23
Pinzetta a punte ridotte tronche 2,5 mm, 120 mm, forma 2a Materiale AM	727580 AM
Cacciavite per elettronica, per viti con impronta a croce Phillips ESD Dim. dell'impronta a croce 1	669905 1
Giravite per elettricisti per viti con intaglio, Classic interamente isolato Larghezza delle punte b 2,5 mm	663000 2,5
Chiave regolabile a rullino con manico rivestito Lunghezza complessiva 150 mm	813961 150
Tronchese a tagliente laterale, esecuzione cromata, manici rivestiti Lunghezza complessiva 160 mm	723040 160

Chiave maschio esagonale piegatanichelate Esagono 2,5 mm	626037 2,5
Giravite per elettricisti per viti con intaglio, Classicinteramente isolato Larghezza delle punte b 4 mm	663000 4
Chiave maschio esagonale piegatanichelate Esagono 3 mm	626037 3
Nastro isolante Colore BLACK	083654 BLACK
Chiave combinata Apertura 5,5 mm	613500 5,5
Busta in plastica per chiavi a brugola esagonali Modello 8	626250 8
Martello da fabbro concollarino di rinforzo Peso senza manico 100 g	750100 100
Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura in plastica Dim. dell'impronta a croce 2	668000 2
Chiave combinata Apertura 8 mm	613500 8
Chiave combinata Apertura 3,2 mm	613500 3,2
Chiave maschio esagonale piegatanichelate Esagono 2 mm	626037 2
Chiave maschio esagonale piegatanichelata Esagono 3/16 pollici	626039 3/16
Giravite per viti con intaglio, corto Larghezza delle punte b 5,5 mm	664100 5,5
Pinzetta forma AA diritta, isolata Materiale AM	727920 AM
Coltello multiusocon 3 lame, 9 mm	844900
Giravite per elettronica per viti con intaglioKraftform Micro, ESD Larghezza delle punte b 4 mm	669900 4
Giravite per elettronica per viti con intaglioKraftform Micro, ESD Larghezza delle punte b 3 mm	669900 3
Chiave maschio esagonale piegatanichelata Esagono 1/16 pollici	626039 1/16
Chiave maschio esagonale piegatafosfatata Esagono 0,9 mm	626038 0,9
Lampade tascabili a LEDcon batterie Colore BLACK	081437 BLACK
Chiave maschio piegata per viti con intaglio Larghezza delle punte b 5,5 mm	664800 5,5
	669905 0

Cacciavite per elettronica, per viti con impronta a croce PhillipsESD Dim. dell'impronta a croce 0

Pinza per decapare con lame da 0,6 mm Lunghezza complessiva 120 mm

728770 120

Chiavi maschio per viti con impronta a croce Phillips Dim. dell'impronta a croce 1

669400 1

Set di 118 utensili per elettricistisenza valigetta

680405