

Set di utensili A / 95 pezzi – dotazione standard



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	680560
GTIN	2050001021847
Classe articolo	66H

Descrizione

Uso:

Assortimenti standard per carrelli per officina, banchi da lavoro, cassettiere, ecc.

Fornitura:

Flessometro **Tajima**: 1 pz. n. art. 462300 Dim. 5

Lima mezzotonda **DICK**, taglio 2: 1 pz. n. art. 513200 Dim. 200

Impugnatura di legno duro per lime: 1 pz. n. art. 519400 Dim. 120

Set di lime diritte in astuccio di lamiera: 1 pz. n. art. 518950 (6 pezzi)

Spazzola manuale con fili di acciaio: 1 pz. n. art. 575000 Dim. 4

Set di chiavi a forchetta doppia **Stahlwille**®: 1 pz. n. art. 611000 Dim. 10 (6x7 - 27x30 mm)

Set di chiavi poligonali doppie **Stahlwille**®: 1 pz. n. art. 615500 Dim. 10 (6x7 - 27x30 mm)

Set di chiavi maschio piegate a esagono incassato: 1 pz. n. art. 626072 Dim. 8 (2 - 10mm)

Set di chiavi a bussola da 1/2 pollice **Stahlwille**®, inclusi utensili di manovra: 1 pz. n. art. 637916 Dim. 6 (28 pezzi)

Set di giraviti a intaglio **Wera**: 1 pz. n. art. 660110 Dim. 6 (3,5 - 10 mm)

Rilevatore di tensione **PB Swiss Tools** 110 – 250 V: 1 pz. n. art. 665020 Dim. 2,5

Giravite a intaglio **PB Swiss Tools**, corto: 1 pz. n. art. 664100 Dim. 6,5

Giravite **Wera** per viti con impronta a croce Phillips, corto: 1 pz. n. art. 668260 Dim. 25

Set di giraviti **Wera** per viti con impronta Phillips: 1 pz. n. art. 667710 Dim. 3 (3 pezzi)

Pinza universale **KNIPEX**® con grande rapporto di leva, cromata: 1 pz. n. art. 700400 Dim. 180

Pinza regolabile **KNIPEX**®: 1 pz. n. art. 705900 Dim. 250

Tronchese a tagliente laterale **KNIPEX®**, cromata: 1 pz. n. art. 724861 Dim. 160
 Scalpello piatto **RENNSTEIG**: 1 pz. n. art. 740500 Dim. 175
 Set di punteruoli e bulini **RENNSTEIG**: 1 pz. n. art. 745600 Dim. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
 Martello da fabbro **GARANT**: 1 pz. n. art. 750110 Dim. 500
 Martello di gomma **Wera** con tasselli in uretano: 1 pz. n. art. 754200 Dim. 32
 Punzone **PB Swiss Tools** con impugnatura in plastica: 1 pz. n. art. 831600 Dim. 110
 Raschietto a lama triangolare **RENNSTEIG** con impugnatura in legno: 1 pz. n. art. 836010 Dim. 150
 Raschietto piatto **RENNSTEIG** con impugnatura in legno: 1 pz. n. art. 837020 Dim. 200
 Coltello multiuso **Tajima**, lama da 18 mm: 1 pz. n. art. 845030
 Oliatore in plastica con tubo in ottone: 1 pz. n. art. 083529 Dim. 80
 Asta magnetica flessibile: 1 pz. n. art. 081650 (lunghezza 160 – 670 mm)
 Lampada tascabile a LED: 1 pz. n. art. 081437 BLACK

Descrizione tecnica

n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081557 LR3
Numero di batterie contenute	3
Tipo di prodotto	Set di utensili

Accessori

Mazza in plastica con tasselli in poliuretano Ø Testa della mazza 32 mm	754200 32
Pinza regolabile Cobra® cromata Lunghezza complessiva 250 mm	705900 250
Set di cacciaviti per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura Kraftform Numero di giraviti 3	667710 3
Set di chiavi a forchetta doppia Numero chiavi 10	611000 10
Raschietti piatti Lunghezza lame 200 mm	837020 200
Pinza universale, esecuzione cromata, manici rivestiti Lunghezza complessiva 180 mm	700400 180
Asta magnetica telescopica	081650
Punzone con impugnatura di plastica Lunghezza lame 110 mm	831600 110

Impugnatura di legno duro per lime Lunghezza complessiva 100 mm	519400 100
Lampade tascabili a LED con batterie Colore BLACK	081437 BLACK
Oliatore in plastica piccolo Capacità 80 ml	083529 80
Set di giraviti per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform Numero di giraviti 6	660110 6
Lima mezzotonda Lunghezza senza codolo 200 mm	513200 200
Set di punteruoli in supporto di plastica Numero di utensili 6	745600 6
Tronchese a tagliente laterale cromato, con manici rivestiti Lunghezza complessiva 160 mm	724860 160
Giraviti cercafase, esecuzione speciale Larghezza dei taglienti 2,5 mm	665020 2,5
Coltello multiuso con impugnatura in bimatereale con 1 lama, 18 mm	845030
Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/2 pollice 28 pezzi Modello 6	637916 6
Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con lama in tondino di acciaio Dim. dell'impronta a croce 25	668260 25
Giravite per viti con intaglio, corto Larghezza delle punte b 6,5 mm	664100 6,5
Scalpello piatto Lunghezza complessiva 175 mm	740500 175
Raschietto a lama triangolare Lunghezza lame 150 mm	836010 150
Martello da fabbro concolletto salvamanico Peso senza manico 500 g	750110 500
Set di chiavi maschio esagonali piegate nichelate Numero di giraviti 8	626072 8
Spazzola manuale Filo in acciaio liscio da 0,35 mm Numero di file 4	575000 4
Set di 6 lime diritte in astuccio di lamiera	518950
Flessometro ad alta resistenza Lunghezza del nastro 5 m	462300 5
Set di chiavi poligonali doppie, a curvatura profonda Numero chiavi 10	615500 10
	660110 5

Set di giraviti per viti con intaglio, con impugnatura
Kraftform Numero di giraviti 5
