

## Set di 90 utensili per installatori con valigetta portautensili GARANT



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	680275
GTIN	2050001016867
Classe articolo	66H

### Descrizione

#### Uso:

Contiene **gli utensili base di grande qualità per la manutenzione di impianti, macchine, strumenti, ecc.**

#### Fornitura:

Metro pieghevole **WIHA** in plastica da 2 m: 1 pz. n. art. 466200 Dim. 2

Lima piatta **DICK** ad alte prestazioni con impugnatura: 1 pz. n. art. 515000 Dim. 200

Minisega ad arco **GARANT**: 1 pz. n. art. 581195

Set di chiavi combinate **GARANT**: 1 pz. n. art. 613610 Dim. 9 (5,5 - 19 mm)

Set di chiavi maschio piegate per viti Torx® **PB Swiss Tools**: 1 pz. n. art. 624810 Dim. 8 (TX6 - TX25)

Set di chiavi maschio piegate esagonali **GARANT** con testa sferoidale, funzione di fermo e supporto di plastica: 1 pz. n. art. 627132 Dim. 9 (1,5 - 10 mm)

Set di chiavi a bussola **GARANT** da 1/4 pollice: 1 pz. n. art. 630299 Dim. 6 (39 pezzi)

Set di giraviti a intaglio **GARANT**: 1 pz. n. art. 660036 Dim. 6 (3,5 - 10 mm)

Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips **GARANT**: cad. 1 pz. n. art. 667702 Dim. 1; 2

Pinza universale **GARANT**: 1 pz. n. art. 700940 Dim. 180

Pinza regolabile **KNIPEX**®: 1 pz. n. art. 705800 Dim. 250

Pinza a becchi mezzotondi **GARANT**, piegata: 1 pz. n. art. 713440 Dim. 200

Pinza di precisione **KNIPEX**® per anelli interni, diritta: 1 pz. n. art. 719790 Dim. J2

Pinza di precisione **KNIPEX**® per anelli esterni, diritta: 1 pz. n. art. 719890 Dim. A2

Tronchese a tagliente laterale **GARANT**: 1 pz. n. art. 724840 Dim. 160  
 Set di punteruoli e scalpelli **PB Swiss Tools**: 1 pz. n. art. 745100 (6 pezzi)  
 Martello da fabbro con manico tricomponente: 1 pz. n. art. 750450 Dim. 300  
 Martello da fabbro e mazzuola combinati: 1 pz. n. art. 754880 Dim. 30  
 Valigetta portautensili **GARANT**: 1 pz. n. art. 692790

**Nota:**

**L'assortimento di utensili viene consegnato sfuso.**

## Descrizione tecnica

Tipo di prodotto	Set di utensili
------------------	-----------------

## Accessori

Lima piatta universale taglio speciale con impugnatura Lunghezza senza codolo 200 mm	515000 200
Pinza di precisione per anelli di sicurezza Modello A2	719890 A2
Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura bicomponente in Haptoprene Dim. dell'impronta a croce 1	667690 1
Martello da fabbro con manico tricomponente Peso senza manico 300 g	750450 300
Set di giraviti per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Numero di giraviti 6	660031 6
Metro pieghevole in plastica Lunghezza 2 m	466200 2
Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollice 39 pezzi Modello 6	630299 6
Set di chiavi maschio piegate esagonali, con sfera di tenuta esecuzione cromata Numero di giraviti 9	627132 9
Pinza a becchi mezzotondi piegati, cromata, con manici rivestiti Lunghezza complessiva 200 mm	713440 200
Pinza regolabile Cobra® bonderizzata Lunghezza complessiva 250 mm	705800 250
Martello combinato Ø Testa della mazza 30 mm	754880 30
Set di chiavi combinate Numero chiavi 9	613610 9

Valigetta portautensili per assistenza tecnica in X-ABS con alloggiamenti	692790
Pinza di precisione per anelli di sicurezza Modello J2	719790 J2
Pinza cromata, con impugnatura in bimateriale Lunghezza complessiva 180 mm	700940 180
Set di punteruoli e scalpelli con supporto di plastica qualità speciale Numero di utensili 6	745100 6
Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura bicomponente in Haptoprene Dim. dell'impronta a croce 2	667690 2
Set di chiavi combinate Numero chiavi 9	613510 9
Set di chiavi maschio piegate per viti Torx® esecuzione cromata Numero di giraviti 8	624810 8
Minisega ad arco Impugnatura ergonomica	581195
Tronchese a tagliente laterale cromato, con manici rivestiti Lunghezza complessiva 160 mm	724840 160
Set di 90 utensili per installatori senza valigetta	680280