

## Set di 90 utensili per installatori senza valigetta



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	680280
GTIN	2050001017383
Classe articolo	66H

### Descrizione

#### Uso:

Contiene **gli utensili base di grande qualità per la manutenzione di impianti, macchine, strumenti, ecc.**

#### Fornitura:

Metro pieghevole **WIHA** in plastica da 2 m: 1 pz. n. art. 466200 Dim. 2

Lima piatta **DICK** ad alte prestazioni con impugnatura: 1 pz. n. art. 515000 Dim. 200

Minisega ad arco **GARANT**: 1 pz. n. art. 581195

Set di chiavi combinate **GARANT**: 1 pz. n. art. 613610 Dim. 9 (5,5 - 19 mm)

Set di chiavi maschio piegate per viti Torx® **PB Swiss Tools**: 1 pz. n. art. 624810 Dim. 8 (TX6 - TX25)

Set di chiavi maschio piegate esagonali **GARANT** con testa sferoidale, funzione di fermo e supporto di plastica: 1 pz. n. art. 627132 Dim. 9 (1,5 - 10 mm)

Set di chiavi a bussola **GARANT** da 1/4 pollice: 1 pz. n. art. 630299 Dim. 6 (39 pezzi)

Set di giraviti a intaglio **GARANT**: 1 pz. n. art. 660036 Dim. 6 (3,5 - 10 mm)

Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips **GARANT**: cad. 1 pz. n. art. 667702 Dim. 1; 2

Pinza universale **GARANT**: 1 pz. n. art. 700940 Dim. 180

Pinza regolabile **KNIPEX**®: 1 pz. n. art. 705800 Dim. 250

Pinza a becchi mezzotondi **GARANT**, piegata: 1 pz. n. art. 713440 Dim. 200

Pinza di precisione **KNIPEX**® per anelli interni, diritta: 1 pz. n. art. 719790 Dim. J2

Pinza di precisione **KNIPEX**® per anelli esterni, diritta: 1 pz. n. art. 719890 Dim. A2

Tronchese a tagliente laterale **GARANT**: 1 pz. n. art. 724840 Dim. 160

Set di punteruoli e scalpelli **PB Swiss Tools**: 1 pz. n. art. 745100 (6 pezzi)

Martello da fabbro con manico tricomponente: 1 pz. n. art. 750450 Dim. 300

Martello da fabbro e mazzuola combinati: 1 pz. n. art. 754880 Dim. 30

**Nota:**

**L'assortimento di utensili viene consegnato sfuso.**

## Descrizione tecnica

Tipo di prodotto

Set di utensili

## Accessori

Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura bicomponente in Haptoprene Dim. dell'impronta a croce 1

667690 1

Pinza cromata, con impugnatura in bimatereale Lunghezza complessiva 180 mm

700940 180

Set di giraviti per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Numero di giraviti 6

660031 6

Set di chiavi maschio piegate esagonali, con sfera di tenutaesecuzione cromata Numero di giraviti 9

627132 9

Set di chiavi combinate Numero chiavi 9

613510 9

Pinza regolabile Cobra® bonderizzata Lunghezza complessiva 250 mm

705800 250

Set di chiavi maschio piegate per viti Torx®esecuzione cromata Numero di giraviti 8

624810 8

Martello combinato Ø Testa della mazza 30 mm

754880 30

Set di punteruoli e scalpelli con supporto di plasticaqualità speciale Numero di utensili 6

745100 6

Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura bicomponente in Haptoprene Dim. dell'impronta a croce 2

667690 2

Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/4 pollice39 pezzi Modello 6

630299 6

Tronchese a tagliente laterale cromato, con manici rivestiti Lunghezza complessiva 160 mm

724840 160

Martello da fabbro con manico tricomponente Peso senza manico 300 g	750450 300
Minisega ad arcoImpugnatura ergonomica	581195
Pinza di precisione per anelli di sicurezza Modello A2	719890 A2
Set di chiavi combinate Numero chiavi 9	613610 9
Pinza di precisione per anelli di sicurezza Modello J2	719790 J2
Metro pieghevole in plastica Lunghezza 2 m	466200 2
Lima piatta universale taglio speciale con impugnatura Lunghezza senza codolo 200 mm	515000 200
Pinza a becchi mezzotondi piegati, cromata, con manici rivestiti Lunghezza complessiva 200 mm	713440 200
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Larghezza delle punte b 4 mm	660030 4
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Larghezza delle punte b 6,5 mm	660030 6,5
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Larghezza delle punte b 5,5 mm	660030 5,5
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Larghezza delle punte b 3,5 mm	660030 3,5
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Larghezza delle punte b 10 mm	660030 10
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene® Larghezza delle punte b 8 mm	660030 8