

**KANON**
**Giraviti dinamometrico con scala, Coppia max.: 60cNm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	659949 60
GTIN	4580125347533
Classe articolo	66F

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Regolazione con scala micrometrica. Impugnatura leggermente profilata.

**Funzione:**

Raggiunto il valore di coppia impostato, il giraviti rilascia un "segnale" sonoro e tattile ed è subito pronto all'uso.

**Norma:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Nota:**

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

**Descrizione tecnica**

Ø	25 mm
Display	analogico
Coppia massima	60 cNm
Divisione della scala, 1 tacca =	0,5 cNm
Precisione di misura della coppia	±6 %
Attacchi per bit	F 6,3
Campo di coppia	5 - 60 cNm
Campo di coppia	0,05 - 0,6 Nm
Tipo di collegamento	Attacco per bit 1/4 pollice

Lunghezza complessiva L	110 mm
Feedback	"attivazione"
Metodo di misura	Coppia
Risoluzione	cNm
Regolabilità del valore di soglia	regolabile
Impostazione del valore di soglia	con scala graduata
Norma	DIN EN ISO 6789
Principio di rilascio	Corsa di rilascio breve meccanica
Peso	99 g
Taratura	O3
Direzione di serraggio	Serraggio orario e antiorario
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Dati protocollabili	no
Segnalazione dello sblocco	acusticamente
Segnalazione dello sblocco	tattile
Metrologia	meccanico
Tipo di prodotto	giraviti dinamometrici

## Servizi

Rapporto di taratura Giravite dinamometrico su entrambi i lati Coppia massima 0,04-20/2 Nm	020260 0,04-20/2
--	------------------