



Giraviti dinamometrico, Modello: 20IP



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	659950 20IP
GTIN	4013288099136
Classe articolo	63F

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura Kraftform, a partire da 5 Nm impugnatura a pistola. Ogni giravite è **impostato sulla coppia adatta** per la rispettiva grandezza della vite.

Poiché sigillato, la meccanica dell'impugnatura è protetta da spostamenti e manipolazioni. La dimensione della vite e la coppia sono incise sull'estremità dell'impugnatura.

Al raggiungimento della coppia impostata, il giravite rilascia un segnale sonoro e tattile. **Non è possibile serrare ulteriormente la vite.**

Dim. 2 – 4 per viti a esagono incassato.

Dim. TX6 – TX20 per viti con **impronta Torx®**.

Dimensione 6IP – 20IP per viti con **impronta Torx Plus®**. Con impugnatura a pistola per la trasmissione di coppie elevate.

Uso:

Ideale per il montaggio degli inserti.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Descrizione tecnica

Coppia impostata	5 Nm
------------------	------

Lunghezza lama	65 mm
Precisione di misura della coppia	±10 %
Coppia impostata	500 cNm
Norma	DIN EN ISO 6789
Impostazione del valore di soglia	preimpostata
Feedback	"attivazione"
Metodo di misura	Coppia
Peso	220 g
Tipo di collegamento	fissa
Regolabilità del valore di soglia	non regolabile
Principio di rilascio	Frizione meccanica
Lunghezza complessiva L	160 mm
Risoluzione	cNm
Direzione di serraggio	Serraggio orario
Dati protocollabili	no
Segnalazione dello sblocco	acusticamente
Segnalazione dello sblocco	tattile
Metrologia	meccanico
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta TORX PLUS®
Denominazione originale prodotto	300 IP, a pistola
Coppia, fissa	sì
Tipo di prodotto	giraviti dinamometrici