

**KANON**
**Giraviti dinamometrico con scala, Coppia max.: 120cNm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	659949 120
GTIN	4580125347540
Classe articolo	66F

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Regolazione con scala micrometrica. Impugnatura leggermente profilata.

**Funzione:**

Raggiunto il valore di coppia impostato, il giraviti rilascia un "segnale" sonoro e tattile ed è subito pronto all'uso.

**Norma:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Nota:**

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

**Descrizione tecnica**

Display	analogico
Ø	30 mm
Divisione della scala, 1 tacca =	1 cNm
Coppia massima	120 cNm
Precisione di misura della coppia	±6 %
Attacchi per bit	F 6,3
Campo di coppia	20 - 120 cNm
Campo di coppia	0,2 - 1,2 Nm
Lunghezza complessiva L	157 mm

Peso	192 g
Regolabilità del valore di soglia	regolabile
Norma	DIN EN ISO 6789
Metodo di misura	Coppia
Tipo di collegamento	Attacco per bit 1/4 pollice
Impostazione del valore di soglia	con scala graduata
Risoluzione	cNm
Feedback	"attivazione"
Principio di rilascio	Corsa di rilascio breve meccanica
Taratura	O3
Direzione di serraggio	Serraggio orario e antiorario
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Dati protocollabili	no
Segnalazione dello sblocco	acusticamente
Segnalazione dello sblocco	tattile
Metrologia	meccanico
Tipo di prodotto	giraviti dinamometrici

## Servizi

Rapporto di taratura Giravite dinamometrico su entrambi i lati Coppia massima 0,04-20/2 Nm	020260 0,04-20/2
--	------------------