

**Strumento idraulico-pneumatico per rivetti ciechi TAURUS®, Modello: 1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	770512 1
GTIN	4007081560009
Classe articolo	74A

**Descrizione****Esecuzione:**

Pressione di esercizio 5–7 bar. Contenitore di raccolta estraibile per chiodi.

**Vantaggi:**

Il **sistema a ganasce** garantisce elevate durate e una presa antiscivolo dei chiodi. Minore consumo di aria compressa grazie al duplice utilizzo: per inserire e aspirare lo scarto residuo. Ciclo di lavoro molto rapido.

**Fornitura:**

Chiave di montaggio SW 12/14 e SW 14/17.

1 Bottiglia di olio idraulico da 100 ml e 1 Contenitore per il rabbocco dell'olio. Incluse bocche 17/18, 17/20, 17/22.

**Descrizione tecnica**

Consumo di aria per rivetto	1 l
Peso	1,3 kg
Per rivetti ciechi in qualsiasi materiale fino a	3,2 mm
Ø Massimo mandrino	2,5 mm
Corsa dello strumento	15 mm

Per rivetti ciechi acciaio/alluminio fino a	4 mm
Raccordo tubo	6 mm
Forza di inserimento a 5 bar	4200 N
Raccordo tubo	1/4 pollici
Tipo di prodotto	Strumento per rivetti ciechi