

**Strumento idraulico-pneumatico per rivetti ciechi TAURUS®, Modello: 3****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	770512 3
GTIN	4007081580007
Classe articolo	74A

Descrizione**Esecuzione:**

Pressione di esercizio 5–7 bar. Contenitore di raccolta estraibile per chiodi.

Vantaggi:

Il **sistema a ganasce** garantisce elevate durate e una presa antiscivolo dei chiodi. Minore consumo di aria compressa grazie al duplice utilizzo: per inserire e aspirare lo scarto residuo. Ciclo di lavoro molto rapido.

Fornitura:

Chiave di montaggio SW 12/14 e SW 14/17.

1 Bottiglia di olio idraulico da 100 ml e 1 Contenitore per il rabbocco dell'olio. Incluse bocche 17/36, 17/40, 17/45.

Descrizione tecnica

Corsa dello strumento	25 mm
Per rivetti ciechi acciaio/alluminio fino a	6,4 mm
Raccordo tubo	6 mm
Consumo di aria per rivetto	4,8 l
Forza di inserimento a 5 bar	14000 N

Peso	1,9 kg
Ø Massimo mandrino	4,5 mm
Per rivetti ciechi in qualsiasi materiale fino a	6,4 mm
Raccordo tubo	1/4 pollici
Tipo di prodotto	Strumento per rivetti ciechi