

**Garant****Pinza di precisione per anelli di sicurezza, Modello: A2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	719870 A2
GTIN	4045197504111
Classe articolo	71B

**Descrizione****Esecuzione:**

Articolazione e impugnatura forgiate. Punta in acciaio speciale lavorate con particolare precisione e inserite nel corpo della pinza.

Pinza nera. Testa rettificata. Manici rivestiti in plastica. Articolazione con **molla di apertura incorporata. Forma A – becchi dritti.**

**Vantaggi:**

Punte a innesto resistenti alle massime sollecitazioni per un utilizzo prolungato, durata fino a 10 volte maggiore rispetto alle punte avvitate.

**Uso:**

Per il montaggio e lo smontaggio di anelli di sicurezza.

**Norma:**

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

**Descrizione tecnica**

Forma	A
Per anelli esterni di sicurezza di Ø	19 - 60 mm
Ø Punta	1,8 mm
Lunghezza complessiva	180 mm
Norma	DIN 5254 A

Impiego pinze per anelli di sicurezza	Anello esterno diritto
Forma delle ganasce	diritte
Impugnatura	rivestiti in plastica
Materiale	Acciaio speciale
Materiale punta	Acciaio speciale
Superficie	nero
Con arresto di limitazione	no
Articolazione con molla di apertura incorporata	sì
Manico con leva di bloccaggio	no
Punte intercambiabili	no
Tipo di prodotto	Pinza per anelli di sicurezza