

**Rivettatrice a batteria per dadi per rivetti ciechi FireBird®****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	770520
GTIN	4007081260039
Classe articolo	74A

Descrizione**Esecuzione:**

Rivettatrice a batteria per dadi per rivetti ciechi fino a M10 per alluminio, fino a M8 per acciaio e fino a M6 per acciaio legato.

Vantaggi:

Molto potente, elevata resa per carica di batteria. Per inserire in modo semplice e sicuro gli inserti filettati. Controllo elettronico della corsa di inserimento impostata. Sistema di cambio rapido per mandrini filettati.

Fornitura:

Inclusi cad. 1 mandrino filettato e bocca M4, M5 ed M6, 1 chiave a brugola, 2x chiavi a forchetta doppia apertura 24x27, batteria agli ioni di litio n. art. 770527 e caricabatterie n. art. 770528 Dim. 1 in valigetta di plastica.

Descrizione tecnica

Forza di inserimento	13000 N
Peso con batteria	2,1 kg
Capacità batteria	2 Ah

Tensione batteria	14,4 V
Numero di batterie contenute	1
Tipo di batteria	Ioni di litio
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto	Strumento per rivetti ciechi

Accessori

Bocca di ricambio con mandrino filettato Modello M4	770522 M4
Bocca di ricambio con mandrino filettato Modello M5	770522 M5
Bocca di ricambio con mandrino filettato Modello M6	770522 M6
Batteria agli ioni di litio a cambio rapido Capacità 2,0 Ah	770527 2,0
Caricabatteria Modello 1	770528 1