



Pinza per anelli di sicurezza, Modello: A6



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	719895 A6
GTIN	4003773025009
Classe articolo	73F

Descrizione

Esecuzione:

Manici in lamiera di acciaio con leva di bloccaggio. **Forma A – becchi dritti.**

Vantaggi:

Punte a innesto resistenti alle massime sollecitazioni per un utilizzo prolungato, durata fino a 10 volte maggiore rispetto alle punte avvitate.

Uso:

Per il montaggio e lo smontaggio di anelli di sicurezza.

Norma:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Descrizione tecnica

Per anelli esterni di sicurezza di Ø	252 - 400 mm
Forma	A
Lunghezza complessiva	570 mm
Ø Punta	4,5 mm
Norma	DIN 5254 A
Impiego pinze per anelli di sicurezza	Anello esterno dritto
Forma delle ganasce	diritte
Impugnatura	rivestiti in plastica

Materiale	Acciaio laminato, alta resistenza
Materiale punta	Acciaio speciale per utensili, temprato in bagno d'olio
Superficie	termoverniciato nero
Manico con leva di bloccaggio	sì
Punte intercambiabili	sì
Tipo di prodotto	Pinza per anelli di sicurezza

Accessori

Coppia di punte per pinza per anelli di sicurezza Forma A6	719910 A6
--	-----------