



## Pinza per anelli di sicurezza, Modello: A51



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	719895 A51
GTIN	4003773025023
Classe articolo	73F

### Descrizione

#### Esecuzione:

Manici in lamiera di acciaio con leva di bloccaggio. **Forma B – becchi piegati a 90°.**

#### Vantaggi:

Punte a innesto resistenti alle massime sollecitazioni per un utilizzo prolungato, durata fino a 10 volte maggiore rispetto alle punte avvitare.

#### Uso:

Per il montaggio e lo smontaggio di anelli di sicurezza.

#### Norma:

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

### Descrizione tecnica

Forma	B
Ø Punta	3,5 mm
Per anelli esterni di sicurezza di Ø	122 - 300 mm
Lunghezza complessiva	570 mm
Norma	DIN 5254 B
Impiego pinze per anelli di sicurezza	Anello esterno diritto
Forma delle ganasce	piegate a 90°
Impugnatura	rivestiti in plastica
Materiale	Acciaio laminato, alta resistenza

Materiale punta	Acciaio speciale per utensili, temprato in bagno d'olio
Superficie	termoverniciato nero
Manico con leva di bloccaggio	sì
Punte intercambiabili	sì
Tipo di prodotto	Pinza per anelli di sicurezza

---

## Accessori

Coppia di punte per pinza per anelli di sicurezza Forma A51	719910 A51
---	------------