



Pinza per anelli di sicurezza, Modello: J6



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	719795 J6
GTIN	4003773024927
Classe articolo	73F

Descrizione

Esecuzione:

Manici in lamiera di acciaio con leva di bloccaggio.

Con punte di precisione a innesto. Forma C – becchi diritti.

Vantaggi:

Punte a innesto resistenti alle massime sollecitazioni per un utilizzo prolungato, durata fino a 10 volte maggiore rispetto alle punte avvitate.

Uso:

Per il montaggio e lo smontaggio di anelli di sicurezza.

Norma:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Descrizione tecnica

Forma	C
Lunghezza complessiva	580 mm
Per anelli interni di sicurezza di Ø	252 - 400 mm
Ø Punta	4,5 mm
Norma	DIN 5256 C
Impiego pinze per anelli di sicurezza	Anello interno diritto
Forma delle ganasce	diritte
Materiale	Acciaio laminato

Materiale punta	Acciaio speciale per utensili, temprato in bagno d'olio
Superficie	termoverniciato nero
Manico con leva di bloccaggio	sì
Punte intercambiabili	sì
Tipo di prodotto	Pinza per anelli di sicurezza

Accessori

Coppia di punte per pinza per anelli di sicurezza Forma J6	719810 J6
--	-----------