



## Pinza per anelli di sicurezza, Modello: J51



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	719795 J51
GTIN	4003773024958
Classe articolo	73F

### Descrizione

**Esecuzione:**

Manici in lamiera di acciaio con leva di bloccaggio.

**Con punta di precisione a innesto. Forma D – becchi piegati a 90°.**

**Vantaggi:**

Punte a innesto resistenti alle massime sollecitazioni per un utilizzo prolungato, durata fino a 10 volte maggiore rispetto alle punte avvitate.

**Uso:**

Per il montaggio e lo smontaggio di anelli di sicurezza.

**Norma:**

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

### Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	590 mm
Per anelli interni di sicurezza di Ø	122 - 300 mm
Ø Punta	3,5 mm
Forma	D
Norma	DIN 5256 D
Impiego pinze per anelli di sicurezza	Anello interno curvo
Forma delle ganasce	piegate a 90°
Materiale	Acciaio laminato

Materiale punta	Acciaio speciale per utensili, temprato in bagno d'olio
Superficie	termoverniciato nero
Manico con leva di bloccaggio	sì
Punte intercambiabili	sì
Tipo di prodotto	Pinza per anelli di sicurezza

---

## Accessori

Coppia di punte per pinza per anelli di sicurezza Forma J51	719810 J51
---	------------