

**Garant****Pinza di precisione per anelli di sicurezza, Modello: A41****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	719870 A41
GTIN	4045197504180
Classe articolo	71B

**Descrizione****Esecuzione:**

Articolazione e impugnatura forgiate. Punte in acciaio speciale lavorate con particolare precisione e inserite nel corpo della pinza.

Pinza nera. Testa rettificata. Manici rivestiti in plastica. Articolazione con **molla di apertura incorporata. Forma B – becchi piegati a 90°.**

**Vantaggi:**

Punte a innesto resistenti alle massime sollecitazioni per un utilizzo prolungato, durata fino a 10 volte maggiore rispetto alle punte avvitate.

**Uso:**

Per il montaggio e lo smontaggio di anelli di sicurezza.

**Norma:**

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva	305 mm
Forma	B
Per anelli esterni di sicurezza di Ø	85 - 140 mm
Ø Punta	3,2 mm
Norma	DIN 5254 B

Impiego pinze per anelli di sicurezza	Anello esterno curvo
Forma delle ganasce	piegate a 90°
Impugnatura	rivestiti in plastica
Materiale	Acciaio speciale
Materiale punta	Acciaio speciale
Superficie	nero
Con arresto di limitazione	no
Articolazione con molla di apertura incorporata	sì
Manico con leva di bloccaggio	no
Punte intercambiabili	no
Tipo di prodotto	Pinza per anelli di sicurezza