

**Garant****Punta elicoidale in HSS W, non rivestito, Ø DC h8: 7,5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	114200 7,5
GTIN	4045197015839
Classe articolo	11B

**Descrizione****Esecuzione:**

Nocciolo senza conicità.

Affilatura di precisione dei taglienti.

Ampie scanalature rettificate a spira stretta.

Superficie rettificata lucida.

Con punta forma A a partire dalla Dim. 2,0 mm.

**Raccomandazioni:****Profondità di foratura massima:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$

**Descrizione tecnica**

Numero taglienti Z	2
Ø Nominale $D_c$	7,5 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli $L_c$	69 mm
Tolleranza Ø nominale	h8
Ø Codolo $D_s$	7,5 mm
Lunghezza complessiva L	109 mm
Avanzamento f in alluminio e plastiche a truciolo lungo	0,14 mm/gir,
Norma	DIN 338
Profondità di foratura massima consigliata $L_2$	57,8 mm
Angolo di affilatura	130 grado
Codolo	codolo cilindrico

Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS
Modello	W
Angolo dell'elica	35-40 grado
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	giallo
Tipo di prodotto	Punta elicoidale

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idonea	70 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idonea	45 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatta	40 m/min	N
Olio	idonea		
a umido max.	idonea		