

Garant
Punta elicoidale in HSS W, non rivestito, Ø DC h8: 5,8mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	114200 5,8
GTIN	4045197015662
Classe articolo	11B

Descrizione
Esecuzione:

Nocciolo senza conicità.

Affilatura di precisione dei taglienti.

Ampie scanalature rettificata a spira stretta.

Superficie rettificata lucida.

Con punta forma A a partire dalla Dim. 2,0 mm.

Raccomandazioni:
Profondità di foratura massima:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	2
Lunghezza scanalatura per trucioli L_c	57 mm
Ø Nominale D_c	5,8 mm
Tolleranza Ø nominale	h8
Ø Codolo D_s	5,8 mm
Lunghezza complessiva L	93 mm
Avanzamento f in alluminio e plastiche a truciolo lungo	0,14 mm/gir,
Norma	DIN 338
Profondità di foratura massima consigliata L_2	48,3 mm
Angolo di affilatura	130 grado
Codolo	codolo cilindrico

Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS
Modello	W
Angolo dell'elica	35-40 grado
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	giallo
Tipo di prodotto	Punta elicoidale

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idonea	70 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idonea	45 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatta	40 m/min	N
Olio	idonea		
a umido max.	idonea		