

Garant**Barra alesatrice in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/09mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250036 16/09
GTIN	4045197925916
Classe articolo	21T

Descrizione

Esecuzione:

Barre alesatrici PCLNR 95° per inserti CN.

Descrizione tecnica

Inserto adatto	CN.. 09T3..
Lunghezza complessiva L	150 mm
Altezza di serraggio L ₂	15,25 mm
Leva	259015 11
Spostamento centrale L ₃	11 mm
Vite per leva	259018 9
Misura inserto	9 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Ø Preforatura minimo D _{min}	20 mm
Codice ISO portautensile	A16M PCLNR/L09
Ø Codolo D _s	16 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 2 mm	674242 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500