

**Garant****Barra alesatrice in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/09mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250037 16/09
GTIN	4045197925923
Classe articolo	21T

## Descrizione

**Esecuzione:**

Barre alesatrici PCLNL 95° per inserti CN.

## Descrizione tecnica

Inserto adatto	CN.. 09T3..
Leva	259015 11
Codice ISO portautensile	A16M PCLNR/L09
Lunghezza complessiva L	150 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	95 grado
Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	15,25 mm
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	11 mm
Vite per leva	259018 9
Misura inserto	9 mm
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	20 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	16 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

---

## Accessori

Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 2 mm	674242 2
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500