


Calibro a tampone per controllo di scanalature e chiavette su alberi con tolleranza in cifre, Modello: E



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 484411 E |
| GTIN | 2050001956736 |
| Classe articolo | 48B |

Descrizione

Esecuzione:

Calibri a tampone per controllo di scanalature e chiavette su alberi, dotati di lati passa/non passa. Lato passa con **sovrametallo di usura** a norma DIN 7164. Corpo del calibro in acciaio temprato.

Per misura intermedia o tolleranza in cifre.

Calibro a tampone piatto con tolleranza in cifre, ad es. n. art. 484411 Dim. **41,04 +0,01/-0,02**.

Uso:

Per controllare gli accoppiamenti tra piani paralleli, per es. di scanalature o chiavette.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN 1938-1 und DIN 7164**.

Nota:

Il codice misura del modello descrive la dimensione nominale in millimetri (mm).

Modello A = 3,001 – 5,999

Modello B = 6,001 – 8,999

Modello C = 9,001 – 12,999

Modello D = 13,001 – 16,999

Modello E = 17,001 – 20,999

Modello F = 21,001 – 25,999

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------|--------------------|
| Dimensione nominale | 17,001 - 20,999 mm |
| Valore di tolleranza | -3,3 - 1,65 mm |
| Campo di tolleranza | G |

| | |
|---------------------|------------|
| Campo di tolleranza | A |
| Campo di tolleranza | B |
| Campo di tolleranza | C |
| Campo di tolleranza | CD |
| Campo di tolleranza | D |
| Campo di tolleranza | E |
| Campo di tolleranza | EF |
| Campo di tolleranza | F |
| Campo di tolleranza | FG |
| Campo di tolleranza | H |
| Campo di tolleranza | JS |
| Campo di tolleranza | J |
| Campo di tolleranza | K |
| Campo di tolleranza | M |
| Campo di tolleranza | P |
| Campo di tolleranza | N |
| Campo di tolleranza | R |
| Campo di tolleranza | S |
| Campo di tolleranza | U |
| Campo di tolleranza | T |
| Campo di tolleranza | V |
| Campo di tolleranza | X |
| Campo di tolleranza | F |
| Campo di tolleranza | ZA |
| Campo di tolleranza | Z |
| Campo di tolleranza | ZB |
| Campo di tolleranza | ZC |
| Norma | DIN 7164 |
| Norma | DIN 1938-1 |

| | |
|------------------|--------------------------|
| Qualità | 7 |
| Qualità | 8 |
| Qualità | 9 |
| Qualità | 10 |
| Qualità | 11 |
| Qualità | 12 |
| Qualità | 13 |
| Taratura | L6 |
| Tipo di prodotto | Calibro a tampone piatti |

Servizi

| | |
|---|-----------|
| Rapporto di taraturaCalibro a tampone Ø Massimo 60 mm | 028300 60 |
|---|-----------|