

ASATEX[®]**Paio di guanti Hit Flex, Misure guanti da lavoro: 7****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094280 7
GTIN	4029201135478
Classe articolo	09H

Descrizione**Esecuzione:**

Hit Flex. Guanto traspirante con rivestimento in schiuma di nitrile per una buona sensibilità tattile, elevata resistenza all'abrasione e ottima indossabilità. Standard Öko-Tex[®] 100.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100

Colore: nero / grigio

Descrizione tecnica

Sensibilità tattile	buona
Presenza da bagnati	buona
Traspirazione	buona
Presenza se sporchi d'olio	moderata
Indossabilità	Ottima

Materiale rivestimento	Nitrile
Misure guanti da lavoro	7
Privo di siliconi	no
Privi di DMF	no
Protezione contro il calore	non disponibile
Categoria di protezione	Categoria II
Tipo di guanto	Guanti multiuso
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
Contenuto	12
EN 388	4131X
Materiale supporto	Nylon, elasthan
Rivestimento	Nitril
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Universale
Colore	nero / grigio
Peso	22,4 g
Utilizzo	riutilizzabile
Tipo di prodotto	Guanti multiuso