

Garant

Portainseriti eco con doppio bloccaggio, corto, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 16/09mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250005 16/09
GTIN	4045197926944
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una notevole sicurezza dei processi.

Con lubrorefrigerazione della superficie di spoglia.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 319001 – 319886 o con lunghezza codolo < 125 mm in più n. art. 317900.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: DCLNR/L 1616X09

Inserto adatto: CN.. 09T3..

Ampiezza funzionale L₄: 23 mm

Lunghezza della testina L₁: 27 mm

Lunghezza complessiva L: 74 mm

Sottoplacchetta: 259033 7

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	74 mm
Codice ISO portautensile	DCLNR/L 1616X09
Misura inserto	9 mm

Sottoplacchetta	259033 7
Staffa, vite, molla	259036 13
Ampiezza funzionale L ₄	23 mm
Vite per sottoplacchetta	259027 5
Inserto adatto	CN.. 09T3..
Lunghezza della testina L ₁	27 mm
Dimensione codolo	16 mm
Serie	Eco
Tipo di impiego	sinistro
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa